

**后継替代品仕様**

No	后継替代品型号对照		后継替代品 预计販売时间	最大 长度 Lmax	最小 长度 Lmin	行程	尺寸				安装角度		氮气反力 (Lmax-10mm行程時) Fa			氮气反力 最小値 (Lmax-5mm行程時) Fb			
	旧产品型号	后継替代品型号					气缸外径		活塞杆径		旧	新	旧 (°)	新 (°)	反力差 (%)	S (mm)	旧 (N)	新 (N)	反力差 (%)
							旧	新	旧	新									
							旧	新	旧	新									
1	SS15050A	GSESP14060-90	2021年1月販売开始	181	131	50	15	14	6	7	自由	自由	27.0	27.0	0.0	40	33	34.6	5.0
2	SS15050B	GSESP14060-90	2021年1月販売开始	181	131	50	15	14	6	7	固定角度	自由	85.0	85.0	0.0	40	102	109.1	6.9
3	SS15050C	GSESP14060-150	2021年1月販売开始	181	131	50	15	14	6	7	固定角度	自由	147.0	147.0	0.0	40	175	188.6	7.8
4	SS15050D	GSESP14060-190	2021年1月販売开始	181	131	50	15	14	6	7	固定角度	自由	186.0	186.0	0.0	40	222	238.7	7.5
5	SS15050E	GSESP14060-210	2021年1月販売开始	181	131	50	15	14	6	7	固定角度	自由	206.0	206.0	0.0	40	245	264.3	7.9
6	SS15070A	GSESP14070-90	2021年1月販売开始	221	151	70	15	14	6	7	固定角度	自由	81.0	81.0	0.0	60	102	108.8	6.6
7	SS15070B	GSESP14070-120	2021年1月販売开始	221	151	70	15	14	6	7	固定角度	自由	119.0	119.0	0.0	41.5	124	124.1	0.1
8	SS15070-100	GSESP14070-110	2021年1月販売开始	280	210	70	15	14	6	7	自由	自由	98.0	106.8	9.0	60	141	143.7	1.9
9	SS15070C	GSESP14070-200	2021年1月販売开始	221	151	70	15	14	6	7	固定角度	自由	196.0	196.0	0.0	60	245	226.7	-7.5
10	SS15090A	GSESP14090-70	2021年1月販売开始	261	171	90	15	14	6	7	固定角度	自由	69.0	69.0	0.0	80	89	95.3	7.1
11	SS15090B	GSESP14090-90	2021年1月販売开始	261	171	90	15	14	6	7	固定角度	自由	79.0	79.0	0.0	80	103	109.1	6.0
12	SS15090C	GSESP14090-90	2021年1月販売开始	261	171	90	15	14	6	7	固定角度	自由	88.0	88.0	0.0	80	115	121.6	5.7
13	SS15090D	GSESP14090-150	2021年1月販売开始	261	171	90	15	14	6	7	固定角度	自由	147.0	147.0	0.0	80	191	203.1	6.3
14	SS15090E	GSESP14090-200	2021年1月販売开始	261	171	90	15	14	6	7	固定角度	自由	196.0	196.0	0.0	80	254	270.8	6.6
15	SS15100A	GSESP14100-90	2021年1月販売开始	281	181	100	15	14	6	7	固定角度	自由	76.0	76.0	0.0	90	103	105.8	2.7
16	SS15100K	GSESP14100-110	2021年1月販売开始	281	181	100	15	14	6	7	固定角度	自由	110.0	110.0	0.0	90	147	153.1	4.2
17	SS15100B	GSESP14100-200	2021年1月販売开始	281	181	100	15	14	6	7	固定角度	自由	196.0	196.0	0.0	90	257	272.8	6.2
18	SS18090A	GSESP18090-370	2021年1月販売开始	261	171	90	18	8	8	8	固定角度	自由	263.0	263.0	0.0	80	343	331.9	-3.2
19	SS18100A	GSESP18100-330	2021年1月販売开始	281	181	100	18	8	8	8	固定角度	自由	324.0	324.0	0.0	90	428	411.2	-3.9
20	SS18110-200	GSESP18110-220	2021年1月販売开始	380	270	110	18	8	8	8	自由	自由	196.0	213.6	9.0	100	291	271.7	-6.6
21	SS18150-250	GSESP18150-270	2021年1月販売开始	475	325	150	18	8	8	8	自由	自由	245.0	267.1	9.0	140	382	347.6	-9.0
22	SS18150-350	GSESP18150-380	2021年1月販売开始	475	325	150	18	8	8	8	自由	自由	343.0	373.9	9.0	140	534	486.6	-8.9
23	SS22080A	GSESP22080-200	2021年1月販売开始	279	199	80	22	10	10	10	固定角度	自由	196.0	196.0	0.0	70	237	232.6	-1.9
24	SS22080B	GSESP22080-260	2021年1月販売开始	279	199	80	22	10	10	10	固定角度	自由	246.0	246.0	0.0	70	299	291.9	-2.4
25	SS22096A	GSESP22096-400	2021年1月販売开始	306	210	96	22	10	10	10	固定角度	自由	392.0	392.0	0.0	86	494	477.3	-3.4
26	SS22100-400	GSESP22100-430	2021年1月販売开始	375	275	100	22	10	10	10	自由	自由	392.0	427.3	9.0	90	531	483.7	-8.9
27	SS22142A	GSESP22142-310	2021年1月販売开始	472	330	142	22	10	10	10	固定角度	自由	279.0	304.1	9.0	125	372	348.4	-6.4
28	SS22147A	GSESP22147-150	2021年1月販売开始	412	265	147	22	10	10	10	固定角度	自由	147.0	147.0	0.0	130	194	180.6	-6.9
29	SS22147B	GSESP22147-240	2021年1月販売开始	412	265	147	22	10	10	10	固定角度	自由	240.0	240.0	0.0	130	314	294.8	-6.1
30	SS22150A	GSESP22150-350	2021年1月販売开始	464	314	150	22	10	10	10	固定角度	自由	343.0	343.0	0.0	140	408	405.7	-0.6
31	SS22200-450	GSESP22200-490	2021年1月販売开始	600	400	200	22	10	10	10	自由	自由	441.0	480.7	9.0	190	684	623.6	-8.8
32	SS22200-500	GSESP22200-540	2021年1月販売开始	600	400	200	22	10	10	10	自由	自由	490.0	634.1	9.0	190	759	692.9	-8.7
33	SS22235A	GSESP22235-150	2021年1月販売开始	380	344.5	235.5	22	10	10	10	固定角度	自由	129.0	140.6	9.0	206	195	176.5	-9.5
34	SS22235B	GSESP22235-250	2021年1月販売开始	380	344.5	235.5	22	10	10	10	固定角度	自由	248.0	248.0	0.0	206	314	311.3	-0.8
35	SS22235C	GSESP22235-350	2021年1月販売开始	380	344.5	235.5	22	10	10	10	固定角度	自由	343.0	343.0	0.0	206	435	430.6	-1.0
36	SS22235D	GSESP22235-510	2021年1月販売开始	380	344.5	235.5	22	10	10	10	固定角度	自由	507.0	507.0	0.0	206	642	636.5	-0.9
37	SS22243A	GSESP22243-220	2021年1月販売开始	627	384	243	22	12.5	10	10	固定角度	自由	196.0	213.6	9.0	215	301	273.1	-9.3
38	SS22243B	GSESP22243-490	2021年1月販売开始	627	384	243	22	12.5	10	10	固定角度	自由	433.0	472.0	9.0	215	657	603.4	-8.2
39	SS22270A	GSESP22270-380	2021年1月販売开始	670	400	270	22	12.5	10	10	固定角度	自由	343.0	373.9	9.0	240	497	463.9	-6.7
40	SS22270B	GSESP22270-560	2021年1月販売开始	670	400	270	22	12.5	10	10	固定角度	自由	507.0	662.6	9.0	240	739	685.7	-7.2
41	SS22356A	GSESP22356-220	2021年1月販売开始	833	476.5	356.5	22	10	10	10	固定角度	自由	216.0	216.0	0.0	350	288	279.8	-2.9
42	SS22356B	GSESP22356-380	2021年1月販売开始	833	476.5	356.5	22	10	10	10	固定角度	自由	345.0	345.0	0.0	350	460	446.8	-2.9
43	SS22300A	GSESP26300-820	2021年1月販売开始	700	400	300	22	25.4	12.5	10	固定角度	自由	745.0	612.1	9.0	275	1160	1100.4	-5.1
44	SS22300B	GSESP26300-930	2021年1月販売开始	700	400	300	22	25.4	12.5	10	固定角度	自由	850.0	926.5	9.0	275	1320	1255.5	-4.9