

**No.ID-7**

全長 115mm



ワシ型タイプの先細

- S
- SA
- TA
- NC

**No.ID-7B**

全長 115mm



No.7の先端キザミ有のタイプ

- SA
- TA

**No.ID-7E**

全長 115mm



No.7の先端が平らでエッジがあるタイプ

- SA

**No.ID-AA**

全長 130mm



一般型ストレートタイプ

- SA

**No.ID-F**

全長 120mm



平らな先端、鏡面仕上げ

- S
- SA
- NC

**No.ID-GG**

全長 130mm



テーパー付

- SA

**No.ID-H**

全長 90mm



ペンシル型

- SA

**No.ID-SS**

全長 140mm



先端がとても細いタイプ

- S
- SA
- TA
- NC

**No.ID-SSL**

全長 150mm



No.SSに13°角度をつけたタイプ

- SA

**No.ID-SSM**

全長 140mm



No.SSのローテンションタイプ

- SA