

No.ID-M125A

全長 70mm

SA



No.125A の超ショートタイプ

● ESD エポキシコーティングピンセット

特長

- ◇ESDセーフコーティング
- ◇非磁性
- ◇最大使用温度120℃

- ◇抵効率 $10^5-10^6\Omega$
- ◇耐アルカリ性 耐酸性

No.ID-1 SANE

全長 120mm



No.ID-2A SANE

全長 120mm



No.ID-3 SANE

全長 120mm



No.ID-3C SANE

全長 110mm



No.ID-5 SANE

全長 110mm



No.ID-7 SANE

全長 115mm



No.ID-SS SANE

全長 140mm



No.ID-775 SANE

全長 155mm

