

◎ DC シリーズ (ダイヤモンドコーティングピンセット)

特長

- ◇ 汚染物質なしの表面：コーティングはどんな金属汚染（ニッケル、クロム、鉄、コバルトなど）からも保護
- ◇ 微粒子（粉塵）が出ない
- ◇ 耐酸性 ◇ 非磁性
- ◇ 高硬度（最大80GPa） ◇ 表面抵抗値 10^9ohm
- ◇ とても薄く（厚さ2ミクロン）、高弾性
- ◇ 非常に高い付着力と摩滅抵抗（ピンセットの先端を保護）
- ◇ 電気伝導、ESDセーフコーティング（ほこりの付着、火あるいは爆発危険の心配なし）

No.ID-00SA DC

全長 120mm



平らで厚みのあるタイプ

No.ID-2ASA DC

全長 120mm



平面的で丸みを持った先端

No.ID-3CSA DC

全長 110mm



No.3を10mm短くしたタイプ

No.ID-3SA DC

全長 120mm



非常に細い先端で面を取って丸く仕上げたタイプ

No.ID-5SA DC

全長 110mm



先端が一番細いタイプ

No.ID-65ASA DC

全長 140mm



先端がとても細く曲がったタイプ

No.ID-7SA DC

全長 115mm



ワシ型タイプの先細

No.ID-SSSA DC

全長 140mm



先端がとても細いタイプ