



D型压接式

自由长 长度单位0.1m



定制服务 压接 镀银 柜间接线



Delivery 交货期

特长 使用米思米原创重载防水连接器

- D型压接式产品。
- 使用具有IP67级的防水、防尘性能的连接。
- 备有直通型、弯角型、单把手罩壳、双把手罩壳等多种组合。

1根起接受订购!	
发货日期	
1~5根	第5天
6根~	另定
非库存品	

零部件页 2188页  
接线、线色页 2189页

指定长度 (m)	~0.9	1~4	4.1~50
公差	+20mm	+50mm	+指定长度的3%

※指定长度公差如上表所示。

即时报价 询价请详参 0208

Web 报价 24小时  
Email 报价  
FAX 报价

单价	单价折扣率		
1~5根	6~30根	31~50根	51根以上
标准单价	9.5折起	9.0折起	另定



Order 订货范例

型号					
HANDA-PC1S-7-CB-0.2					
连接器	外形式样/图	外壳	连接器芯数	电缆类型	指定长度 (m)
HANDA (D型压接式) 米思米原创型		PC1S 插针·单把手直通型 SC1S 插针·单把手直通型	7 15 25	CB UL2464 AWG20 无屏蔽 300V	0.2~10 (长度单位为0.1m)

※除标准型号外，还提供免费追加加工及定制No.服务，详情请见2811页。

连接器	外形式样/图	外壳	连接器芯数	电缆类型	指定长度 (m)
HANDA (D型压接式) 米思米原创型		PC1S 插针·单把手直通型 SC1S 插针·单把手直通型	7 15 25	CB UL2464 AWG20 无屏蔽 300V	0.2~10 (长度单位为0.1m)
		PT1S 插针·单把手直通型 ST1S 插针·单把手直通型			
		PC1L 插针·单把手弯角型 SC1L 插针·单把手弯角型			
		PT1L 插针·单把手弯角型 ST1L 插针·单把手弯角型			

## 使用零部件

### 连接器



连接器 (E型螺纹式)	
型号	MSCR-E**-S*
额定电流	16A
额定电压	AC500V(VDE)、AC600V(UL、CSA)
适用电线规格	AWG18~AWG14
使用温度范围	-40~+125℃
页码	▶3132页



连接器 (E型压接式)	
型号	MCON-E**-S*
额定电流	16A
额定电压	AC500V(VDE)、AC600V(UL、CSA)
适用电线规格	AWG20~AWG14
使用温度范围	-40~+125℃
页码	▶3134页



连接器 (DD型压接式)	
型号	MCON-DD**-S*
额定电流	10A
额定电压	AC250V(VDE)、AC600V(UL、CSA)
适用电线规格	AWG26~AWG14
使用温度范围	-40~+125℃
页码	▶3136页



连接器 (A型螺纹式)	
型号	MSCR-A**-S*
额定电流	10A(3芯)/16A(10芯、16芯)
额定电压	AC600V(UL、CSA)
适用电线规格	AWG18~AWG14
使用温度范围	-40~+125℃
页码	▶3133页



连接器 (D型压接式)	
型号	MCON-D**-S*
额定电流	10A
额定电压	AC600V(UL、CSA)
适用电线规格	AWG22~AWG14
使用温度范围	-40~+125℃
页码	▶3135页



压接端子 (E/D、DD型用)	
型号	ME-AWG**-P(S)/MD-AWG**-P(S)
电线剥离尺寸 (mm)	7.5/8
材质	镀银
页码	▶3147页

### 外壳·防水接头



外壳 (单把手直通型)	
型号	M1FS-**-**B*/M1FS*-**-**A
IP级别	IP65
取得规格	CE
厂家	米思米
页码	▶3141页



外壳 (双把手直通型)	
型号	M2FS-**-**B*/M2FS*-**-**BK-M**
IP级别	IP65
取得规格	CE
厂家	米思米
页码	▶3142页



外壳 (单把手弯角型)	
型号	M1FL-**-**B*/M1FL*-**-**A
IP级别	IP65
取得规格	CE
厂家	米思米
页码	▶3143页



外壳 (双把手弯角型)	
型号	M2FL-**-**B*
IP级别	IP65
取得规格	CE
厂家	米思米
页码	▶3144页



防水接头	
型号	CLAMP-M**-****
公制螺纹规格	M20~M40
材质	铝压铸
页码	▶3146页

### 线缆



2464线缆	
型号	MAST-UL2464-20-**
规格	UL2464
电压	300V
导体外径	AWG20
额定温度	80℃
页码	▶4151页

### 线缆外径·允许电流

			芯数						
			3	6	8	10	16	24	30
线缆规格	UL2464	外径 (mm)	6.1	7.7	8.9	9.6	10.9	13.3	14.1
		允许电流 (A)	5.2	3.9	3.4	3.2	2.4	2.0	2.0

