

马达电源线束(自由长)

自由长

长度单位0.1m



注意

松下A3系列伺服电机对应马达线束

- 使用原厂指定或同等规格品，品质保证。
- 可以0.1m为单位自由指定线束长度。
- 固定、低速可动、高速可动三种电缆可选。

- 请根据伺服马达型号正确选择对应线束。
- 请勿自行拆卸连接器部分，否则可能导致其损坏。
- *2仅用于制动器，须与*1电源线束组合使用。
- 型号末尾带“D”的产品用于D框放大器，主回路线(U、V、W)使用针形端子。



Delivery
交货期

1根起接受订购!

发货日期

1~10根	第3天
11~15根	第5天
16根~	另定

非库存品

部品表 ▶2548~2549页

接线图 ▶2550页

原厂型号对照表 ▶2613页

指定长度(m)	~0.9	1~4	4.1~20
公差	+20mm	+50mm	+指定长度的3%



即时报价

询价请详参
0208

Web
报价

Email
报价

FAX
报价

单价	单价折扣率	单价折扣率	单价折扣率
1~15根	16~49根	50~99根	100根以上
标准单价	8.5折起	8.0折起	另定



Order
订货范例

类型	电缆类型	指定长度(m)
SVPPH-MIA31	D	1.5
型号		
SVPPH-MIA31-D-1.5		

※除标准型号外，还提供免费追加加工及定制No.服务，详情请见▶2811页。

直接连接用(两端带连接器)

外形示意图	①	②	③
	放大器侧 指定长度 马达侧 50mm	放大器侧 指定长度 马达侧 50mm	放大器侧 指定长度 马达侧 50mm 50mm
	④	⑤	⑥
	放大器侧 指定长度 马达侧 50mm 50mm	放大器侧 指定长度 马达侧 50mm 50mm	放大器侧 指定长度 马达侧 50mm 50mm
	放大器侧 指定长度 马达侧 50mm 50mm	放大器侧 指定长度 马达侧 50mm 50mm	放大器侧 指定长度 马达侧 50mm 50mm
	放大器侧 指定长度 马达侧 50mm 50mm	放大器侧 指定长度 马达侧 50mm 50mm	放大器侧 指定长度 马达侧 50mm 50mm

适用放大器	适用马达	外形示意图	类型	电缆类型	指定长度(m)
MINAS A3 (电源用)	MFMA 04~15	②两端加工	SVPPH-MIA31	A (固定用) B (高速可动用) D (低速可动用)	0.2~20 (指定单位0.1m)
	MFMA 25~45	①两端加工	SVPPH-MIA31D		
	MSMA 3A~08 MAMA 01~08	②两端加工	SVPPH-MIA32		
	MSMA 10~25 MDMA 08~25 MHMA 05~15 MGMA 03,06,09	③两端加工*1	SVPPH-MIA33D		
	MSMA 10~15 MDMA 08~15 MHMA 05~15 MGMA 03,09	②两端加工	SVPPH-MIA34		
	MSMA 30~50 MDMA 30~50 MHMA 20~50 MGMA 20~45	①两端加工	SVPPH-MIA34D		
MINAS A3 (制动器用)	MSMA 10~25 MDMA 08~25 MHMA 05~15 MGMA 03,06,09 MFMA 15	②两端加工	SVPPH-MIA35		
	MSMA 10~15 MDMA 08~15 MHMA 05~15 MGMA 03,09 MFMA 04,15	⑤两端加工	SVPPH-MIA31BW		
	MSMA 30~50 MDMA 30~50 MHMA 20~50 MGMA 20~45 MFMA 20~45	④两端加工	SVPPH-MIA31BDW		
	MSMA 30~50 MDMA 30~50 MHMA 20~50 MGMA 20~45 MFMA 20~45	⑤两端加工	SVPPH-MIA32BW		
	MSMA 3A~08 MAMA 01~08	⑥两端加工*2	SVPPH-MIA33B		