

电线标识管

RoHS



特长

自立型拼字标识管

- 用于标识电线，易于识别。
- 易安装，不易脱落，可固定位置。
- 抗油污，印刷清晰不掉字。

Delivery
交货期

发货日期

1~10包	第5天
11包~	另定

非库存品

Order
订货范例

材质特性

材质	PVC
使用温度范围	-20℃~+80℃

订购单位

包

每包数量 250个·500个·1000个

即时报价 询价请详参
0208Web报价
24小时米思米报价
http://cn.misumi-ec.comE-mail报价 | elcs@misumi.sh.cn
Fax报价 | 021-6710-8687

类型	指定文字	每包装	颜色	适用电线截面积 (mm²)	适用电线外径 (mm)	单价	单价折扣率			
						1~4包	5~9包	10~19包	20包以上	
KCM-0-R	0~9(数字) A~Z(字母) PLUS(+), MINUS(-)	1000P (1000个)	黄色	0.75~1.25	2.6~3.4	标准单价	7.5 折起	6.0 折起	另定	
KCM-1-R				2.0	3.1~3.9					
KCM-1.5-R				3.5	3.5~4.5					
KCM-2-R		500P (500个)		5.5	3.8~5.5					
KCM-3-R		250P (250个)		8.0~22	5~9					

电线标识管

RoHS



特长

拼字型标识管

- 用于标识电线，易于识别。
- 易安装，不易脱落。
- 抗油污，印刷清晰不掉字。

Delivery
交货期

发货日期

1~10包	第5天
11包~	另定

非库存品

Order
订货范例

材质特性

材质	PVC
使用温度范围	-20℃~+80℃

订购单位

包

每包数量 100个装

即时报价 询价请详参
0208Web报价
24小时米思米报价
http://cn.misumi-ec.comE-mail报价 | elcs@misumi.sh.cn
Fax报价 | 021-6710-8687

类型	指定文字	每包装	颜色	标识管外径	适用电线外径	单价	单价折扣率			
						1~4包	5~9包	10~19包	20包以上	
KSM-1.25	0~9(数字) A~Z(字母) PLUS(+), MINUS(-)	100P (100个)	白色	1.25	3.2	标准单价	7.5 折起	6.0 折起	另定	
KSM-2				2.0	3.6					

注意事项:

※不能够进行多文字字符的组合选型。 NG例) KSM-1.5-A6-100P、KSM-1.5-99-100P
※指定文字为: “+”和“-”时, 请分别用“PLUS”和“MINUS”进行指定。产品目录
交易指南

继电器

开关按钮·开关盒·
指示灯·蜂鸣器多层信号灯·
旋转报警灯

LED灯

开关电源·
噪音滤波器·变压器电路保护器·
保险丝

测量仪表

AC/DC风扇

连接器线束

机器设备线束

测量通信线束

LAN线缆·
光纤

连接器

压着端子·
测试用端子

端子台

电缆

保护管·软管·
线槽

固定部件

AC电源线·
接插件

电源排插

配线工具

箱体

检测探头·
镜头·附件显示器·显
示器支架

扩展卡

键盘·鼠标·
周边产品技术资料
索引