

J3/J4/JE伺服通用线束系列(经济型)

AC 伺服 编码器 信号 低速 运动

Delivery
交货期


特长

三菱J3/J4/JE伺服线束系列(经济型)

- 型号制定借鉴原厂型号，易于选型。
- 使用原厂同等规格品，品质保证。
- 备有耐弯折型，固定型两种电缆可选。
- 经济型产品，价格大幅下降。
- 1根起订,3天发货。
- 常规长度产品可供选择。



注意

- 根据原厂型号制定米思米型号，为：“原厂型号-MKP”，请根据原厂型号正确选型。
- 根据所购产品不同，外皮颜色也有所不同，具体请参考规格表。
- 非RoHS对应品。


Order
订货范例

原厂型号	经济型型号后缀
MR-BKS1CBL2M-A1-H	MKP



型号
MR-BKS1CBL2M-A1-H-MKP

全长(m)	3	5~20
公差	全长的±2%	全长的±1%

1根起接受订购!

发货日期

1~10根	第3天
16~49根	第5天
50根~	第15天~


Discount
折扣

折扣表

1~15根	标准单价
16~49根	5% off
50根~	8% off

适用放大器	适用马达	型号	全长(m)	导体截面积(mm²)	电缆额定电压(V)	外径(mm)	电缆屏蔽	外皮颜色	电缆认证	电缆耐弯折次数(万)
MR-J3 MR-J4 MR-JE (电源用)	HG-KR/ HG-MR/ HG-KN/ HF-KP/ HF-MP	MR-PWS1CBL2M-A1-H-MKP	2	0.5	380	6.8	无	黑	CCC	500
		MR-PWS1CBL2M-A1-L-MKP	2							不耐弯折
		MR-PWS1CBL2M-A2-H-MKP	2							500
		MR-PWS1CBL2M-A2-L-MKP	2							不耐弯折
		MR-PWS1CBL5M-A1-H-MKP	5							500
		MR-PWS1CBL5M-A1-L-MKP	5							不耐弯折
		MR-PWS1CBL5M-A2-H-MKP	5							500
		MR-PWS1CBL5M-A2-L-MKP	5							不耐弯折
		MR-PWS1CBL10M-A1-H-MKP	10							500
		MR-PWS1CBL10M-A1-L-MKP	10							不耐弯折
		MR-PWS1CBL10M-A2-H-MKP	10							500
		MR-PWS1CBL10M-A2-L-MKP	10							不耐弯折
		MR-PWS2CBL03M-A1-L-MKP	0.3							500
		MR-PWS2CBL03M-A2-L-MKP	0.3							不耐弯折
MR-J3 MR-J4 MR-JE (制动器用)	HG-KR/ HG-MR/ HG-KN/ HF-KP/ HF-MP	MR-BKS1CBL2M-A1-H-MKP	2	0.5	380	5.5	无	黑	CCC	500
		MR-BKS1CBL2M-A1-L-MKP	2							不耐弯折
		MR-BKS1CBL2M-A2-H-MKP	2							500
		MR-BKS1CBL2M-A2-L-MKP	2							不耐弯折
		MR-BKS1CBL5M-A1-H-MKP	5							500
		MR-BKS1CBL5M-A1-L-MKP	5							不耐弯折
		MR-BKS1CBL5M-A2-H-MKP	5							500
		MR-BKS1CBL5M-A2-L-MKP	5							不耐弯折
		MR-BKS1CBL10M-A1-H-MKP	10							500
		MR-BKS1CBL10M-A1-L-MKP	10							不耐弯折
		MR-BKS1CBL10M-A2-H-MKP	10							500
		MR-BKS1CBL10M-A2-L-MKP	10							不耐弯折
		MR-BKS2CBL03M-A1-L-MKP	0.3							500
		MR-BKS2CBL03M-A2-L-MKP	0.3							不耐弯折
MR-J3 MR-J4 MR-JE (编码器用)	HG-KR/ HG-MR/ HG-KN/ HF-KP/ HF-MP	MR-EKCB20M-H-MKP	20	0.2	380	7	有	黑	CCC	500
		MR-EKCB20M-L-MKP	20							不耐弯折
		MR-EKCB30M-H-MKP	30							500
		MR-EKCB30M-L-MKP	30							不耐弯折
		MR-EKCB40M-H-MKP	40							500
		MR-EKCB50M-H-MKP	50							500

PLC线束

连接器转换・
分支线束

伺服马达
线束

触摸屏线束

RS-232C
线束

FA网络对应
线束

网线

矩形连接器
线束

同轴连接器
线束

测量通信
线束

适用放大器	适用马达	型号	全长 (m)	导体截面积 (mm ²)	电缆额定电压 (V)	外径 (mm)	电缆 屏蔽	外皮 颜色	电缆 认证	电缆耐弯折次数 (万)
MR-J3 MR-J4 MR-JE (编码器用)	HG-KR/ HG-MR/ HG-KN/ HF-KP/ HF-MP	MR-J3ENCB2M-A1-H-MKP	2	0.2	380	6.8	有	黑	CCC	500
		MR-J3ENCB2M-A1-L-MKP	2							不耐弯折
		MR-J3ENCB2M-A2-H-MKP	2							500
		MR-J3ENCB2M-A2-L-MKP	2							不耐弯折
		MR-J3ENCB5M-A1-H-MKP	5							500
		MR-J3ENCB5M-A1-L-MKP	5							不耐弯折
		MR-J3ENCB5M-A2-H-MKP	5							500
		MR-J3ENCB5M-A2-L-MKP	5							不耐弯折
		MR-J3ENCB10M-A1-H-MKP	10							500
		MR-J3ENCB10M-A1-L-MKP	10							不耐弯折
		MR-J3ENCB10M-A2-H-MKP	10							500
		MR-J3ENCB10M-A2-L-MKP	10							不耐弯折
MR-J3 MR-J4 MR-JE (编码器用)	HG-SR/ HG-SN/ HF-SP	MR-J3ENSCB2M-H-MKP	2	0.2	380	6.8	有	黑	CCC	500
		MR-J3ENSCB2M-L-MKP	2							不耐弯折
		MR-J3ENSCB5M-H-MKP	5							500
		MR-J3ENSCB5M-L-MKP	5							不耐弯折
		MR-J3ENSCB10M-H-MKP	10							500
		MR-J3ENSCB10M-L-MKP	10							不耐弯折
		MR-J3ENSCB20M-H-MKP	20							500
		MR-J3ENSCB20M-L-MKP	20							不耐弯折
		MR-J3ENSCB30M-H-MKP	30							500
		MR-J3ENSCB30M-L-MKP	30							不耐弯折
		MR-J3ENSCB40M-H-MKP	40							500
		MR-J3ENSCB50M-H-MKP	50							500
		MR-J3JCB03M-A1-L-MKP	0.3							不耐弯折
		MR-J3JCB03M-A2-L-MKP	0.3							不耐弯折
MR-J3 MR-J4 MR-JE (中继端子台用)	HG-KR/ HG-MR/ HG-KN/ HF-KP/ HF-MP	MR-J2M-CN1TBL05M-MKP	0.5	0.1	380	15	有	黑	CCC	不耐弯折
		MR-J2M-CN1TBL1M-MKP	1	0.1	380	15	有	黑	CCC	不耐弯折
MR-J3 MR-J4 MR-JE (电脑通信用)	其他	MR-J3USBCB3M-MKP	3	0.1	220	4.5	有	黑	CCC	不耐弯折

2018.4

▼
2019.3

121-2