

## 零部件表

## 连接器、外壳



FCN插孔连接器	
型号	FCN-361J0**~AU
额定电流	3A
额定电压	250V
厂家	富士通
页码	▶651页



MIL插孔连接器	
原厂型号	HIF3B**~**D-2.54R
额定电流	1A
额定电压	200V
厂家	广濑电机
页码	▶638页



FCN连接器外壳	
型号	FCN-360C0**~B
固定用螺丝	M2.6
厂家	富士通
页码	▶655页

## 线缆



WA 20276线缆	
规格	UL20276
电压	30V
导体外径	AWG28
额定温度	80°C
接线·线色图	▶61页

## 线缆外径、允许电流

			芯数(对数)		
			20(10P)	34(17P)	40(20P)
线缆规格	WA (UL20276)	外径(mm)	6.0	7.2	7.6
		允许电流(A)	1.0	1.0	1.2

## 接地线、接地端子



接地线	
获得标准	UL1007
额定电压	300V
额定温度	80°C
截面积	AWG16(1.25mm <sup>2</sup> )



接地端子(O形)	
型号	RBV1.25~3.5RE同等品
尺寸	3.7mm
外宽	6.6mm
适合线径	AWG20~16(0.5~1.65mm <sup>2</sup> )
非卖品	