

急停按钮 1188~1192



型号例

YME	16	C	S	3	C3	Y	A	L	G
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩
系列名	安装孔径	管理号码	结构	触点构成	形状	箭头颜色(白)	动作类型	LED	颜色
YME	16 22 30	C(中国)	一体式: U 分离式: S 护套①: G1 护套②: G2	1NO: 1 1NO1NC: 3 2NC: 6 2NO2NC: 7	圆突形: C3 圆球形: C5 圆平形(带牙齿): C6	有: Y 无: N	按下锁定右旋 复位: A 按下锁定上位 复位: B	带LED: L 无LED: N	红: R 绿: G 黄: Y

标志①: N1 标志②: N2

按钮 1193~1213



型号例

YMP	16	C	L	M	S1	U	3	A	3	B	AD24
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫
系列名	安装孔径	管理号码	LED	动作类型	形状	结构	触点构成	端子	本体长 mm	颜色	使用电压
YMP	16 22 30	C(中国)	带LED: L 无LED: N	自锁式: A 自复式: M	C1: 圆形 C2: 圆平形 S1: 正方形 R1: 长方形 M1: 蘑菇头形	一体式: U 分离式: S	1NO: 1 1NO1NC: 3 2NC: 6 2NO2NC: 7	焊接端子: A 焊接座: B M3.5螺钉端子: C	30到40: 3 40到50: 4 50到60: 5	红: R 绿: G 黄: Y 蓝: B 白: W	DC24V: 无 AC/DC24V: AD24

指示灯 1214~1219



型号例

YML	16	C	C3	DC24	L	3	A	P	R
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩
系列名	安装孔径	管理号码	形状	使用电压	LED	本体长 mm	端子	IP等级	颜色
YML	16 22 30	C(中国)	长方形: R1 正方形: S1 圆平形: C2 圆突形: C3 圆形(带护套): C4 圆蛋形: C5	AC/DC24V: AD24 AC/DC220V: AD2H	闪光: B 亮灯: L	30到40: 3 40到50: 4 50到60: 5 60到70: 6	焊接端子: A 焊接座: B M3.5螺钉端子: C	IP40: 无 IP65: P	红: R 绿: G 黄: Y 蓝: B 白: W 红/绿: RG

选择开关 1220~1224



型号例

YMK	16	C	C	3	A	U	3	A	L
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩
系列名	安装孔径	管理号码	形状	动作功能	动作类型	结构	触点构成	端子	LED
YMK	16 22 30	C(中国)	长方形: RE 正方形: S 圆形: C	2位: 2 3位: 3		一体式: U 分离式: S	1NO: 1 1NO1NC: 3 2NO: 5 2NC: 6 2NO2NC: 7	焊接端子: A 焊接座: B M3.5螺钉端子: C	带LED: L 无LED: N

钥匙开关 1225~1228



型号例

YMK	16	C	C	3	A	U	3	A	L	KM
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪
系列名	安装孔径	管理号码	形状	动作功能	动作类型	结构	触点构成	端子	LED	钥匙选项
YMK	16 22 30	C(中国)		2位: 2 3位: 3		一体式: U 分离式: S	1NO: 1 1NO1NC: 3 2NO: 5 2NC: 6 2NO2NC: 7	焊接端子: A 焊接座: B M3.5螺钉端子: C	带LED: L 无LED: N	右边拔出: KR 中间拔出: KM

继电器

开关按钮 · 指示灯

蜂鸣器

多层信号灯 · 旋转报警灯

LED灯

开关电源

噪声滤波器

铁氧体磁环

变压器

电路保护器

保险丝

测量仪表

AC/DC风扇

AC电源线

接插件

电源分配器