

φ5陶瓷管(1~15A)

库存品

隔天发货

RoHS 10



特长

直径5.2mm陶瓷管保险丝

- 适用于大故障电流的回路。
- 备有速断型和慢断型两种规格。
- 各型号安全认证信息参考规格表。
- 适用保险丝座请参阅 1334页。

Delivery
交货期

发货日期

1~5盒	次日(当日)
6盒~	另定

17:00前订购的库存品可当日发货。

Discount
折扣

折扣表

1~9盒	标准单价
10~19盒	19% off
20盒~	24% off

Order
订货范例

型号

EFHF-1A-5-100P

规格表


1盒起接受订购!

型号	每盒数量	熔断特性	额定电流In (A)	额定电压 (V)	分断能力 (A)	I ² t参考值 (A ² ·sec)	熔断时间			安全认证信息					适用保险丝座 (1334页)
							2.75In	4In	10In	CCC	CQC	VDE	UR/CUR	PSE	
EFHF-1A-5-100P	100个	速断型	1	AC250	1500	0.2019	10ms~2s	3ms~300ms	~20ms	●		●	●	●	EFPT-B-5-10P 或 EFPT-G-DUAL-10P
EFHF-2A-5-100P			2			2.204				●		●	●	●	
EFHF-3A-5-100P			3.15			4.271				●		●	●	●	
EFHF-5A-5-100P			5			24.2	10ms~3s	3ms~300ms	~20ms	●		●	●	●	
EFHF-10A-5-100P			10			204.7					●	●	●	●	
EFHF-15A-5-100P			15			602.5	40ms~20s	10ms~1s	~30ms			●	●	●	
EFHT-1A-5-100P		慢断型	1			1.014	750ms~80s	95ms~5s	~150ms	●		●	●	●	
EFHT-2A-5-100P			2			7.12				●		●	●	●	
EFHT-3A-5-100P			3.15			15.46				●		●	●	●	
EFHT-5A-5-100P			5			60.95	750ms~80s	150ms~5s	~150ms	●		●	●	●	
EFHT-10A-5-100P			10			323.4					●		●	●	
EFHT-15A-5-100P			15			934.1	1s~80s	150ms~8s	~150ms				●	●	

※In指额定电流

尺寸图

(单位: mm)



平均I-T曲线图

EFHF系列

EFHT系列

