



特长

获得UL规格认证的通用PVC树脂管

- 具有良好的电气及物理性能，耐酸、耐腐蚀性。
- 通过UL-224认证。



注意

- 规格值和内径有所不同，选购时请予以注意。

UL

Delivery
交货期

发货日期

1~5根	次日(当日)
6根~	另定

17:00前订购的库存品可当日发货。

Discount
折扣

折扣表

1~4根	标准单价
5~9根	23% off
10根~	37% off

Order
订货范例

类型	规格	颜色	长度
VTUB-UL300	2	T	10



型号
VTUB-UL300-2-T-10

材质/性能

项 目		特性值
材质		聚氯乙烯
温度等级 (℃)		105
抗张强度 (MPa)		≥ 10.4
断裂伸长率 (%)		≥ 100
老化后	抗张强度 (MPa)	≥ 7.3
	断裂伸长率 (%)	≥ 100
电压等级 (V)		300V/600V
体积电阻率 (Ω · cm)		≥ 10 ¹⁰
击穿电压 (V) ,AC		2500V(60s), 无击穿

尺寸图

(单位: mm)



规格表

1根起接受订购!

类型	规格	颜色	长度 (m/根)	内径D (mm)	壁厚T (mm)		重量 (g/m)		
					PVT-3 (300V)	PVT-6 (600V)	VTUB-UL300	VTUB-UL600	
VTUB-UL300 (300V) VTUB-UL600 (600V)	0	T(透明)	10	8.38±0.50	0.45±0.15	0.57±0.15	17.47	22.43	
	1			7.47±0.50			15.67	20.15	
	2			6.68±0.50			14.10	18.17	
	3			5.94±0.30			12.64	16.31	
	4			5.28±0.30			11.34	14.66	
	5			4.72±0.30			10.23	13.26	
	6			4.22±0.30			9.24	12.00	
	7			3.76±0.20			8.33	10.85	
	8			3.38±0.20			7.58	9.90	
	9			3.00±0.20			6.82	8.95	
	10	B(黑色)		2.69±0.20	0.35±0.10	0.45±0.15	4.68	8.17	
	11			2.41±0.20			4.25	7.47	
	12			2.16±0.20			3.86	6.84	
	13			1.93±0.15			3.51	6.26	
	14			1.68±0.15			3.12	5.64	
	15			1.50±0.15			2.85	5.19	
	16			1.34±0.15			2.60	4.79	
	17			1.19±0.15			2.37	3.24	
	18			1.07±0.15			0.45±0.15	2.18	3.01
	19			0.96±0.15				2.02	2.79
	20			0.86±0.15		1.86		2.59	
21	0.79±0.15	1.75	2.45						