

中国GB规格·注意类安全标签

Order
订货范例

型号

SKGB37-M-10P

特长



注意

经济型，易于粘贴！

- 自粘性不干胶材料，贴于机器设备，储存柜等位置，用于警示并提醒人们潜在的危險，防止事故发生。
- 标贴图案鲜亮醒目且持久如新，户外耐候3年以上。
- 高性能胶粘剂，粘贴牢固，不起边不脱落。
- 中英日三种文字表示，简明易懂。

- 请去除粘贴表面的油、水、灰尘、脏污之后再进行粘贴。
- 请尽量选择平整的表面进行粘贴。
- 粘贴后请按压标贴，使其粘贴更牢固。
- 请避免在极端高温、高湿的环境中使用和保存。

Delivery
交货期

发货日期

1~5包	次日(当日)
6包~	另定

17:00前订购的库存品可当日发货。

Discount
折扣

折扣表

1~4包	标准单价
5~9包	19% off
10包~	24% off

1包起接受订购！

型号	标贴内容	尺寸(mm)	每包标贴枚数
SKGB37-M-10P	当心电离辐射	60×35	10枚
SKGB40-M-10P	当心触电		
SKGB41-M-10P	当心机械伤人		
SKGB42-M-10P	注意安全		
SKGB43-M-10P	当心火灾		
SKGB44-M-10P	当心腐蚀		
SKGB45-M-10P	当心中毒		
SKGB47-M-10P	当心烫伤		
SKGB48-M-10P	当心弧光		
SKGB51-M-10P	当心伤手		
SKGB53-M-10P	当心爆炸		
SKGB55-M-10P	当心裂变物质		
SKGB56-M-10P	当心激光		
SKGB57-M-10P	当心微波		
SKGB59-M-10P	当心瓦斯		
SKGB61-M-10P	当心电缆		
SKGB62-M-10P	当心绊倒		
SKBG62-M-10P	当心高温表面		
SKGB37-L-10P	当心电离辐射	120×70	10枚
SKGB40-L-10P	当心触电		
SKGB41-L-10P	当心机械伤人		
SKGB42-L-10P	注意安全		
SKGB43-L-10P	当心火灾		
SKGB44-L-10P	当心腐蚀		
SKGB45-L-10P	当心中毒		
SKGB47-L-10P	当心烫伤		
SKGB48-L-10P	当心弧光		
SKGB51-L-10P	当心伤手		
SKGB56-L-10P	当心激光		
SKGB57-L-10P	当心微波		
SKGB61-L-10P	当心电缆		
SKGB62-L-10P	当心绊倒		
SKBG62-L-10P	当心高温表面		

标贴种类

SKGB37 当心电离辐射  当心电离辐射 Caution ionizing radiation 電離放射注意	SKGB40 当心触电  当心触电 Danger! electric shock 感電禁止	SKGB41 当心机械伤人  当心机械伤人 Caution mechanical injury ケガの恐れあり	SKGB42 注意安全  注意安全 Caution,danger 事故注意	SKGB43 当心火灾  当心火灾 Caution,fire 火災注意	SKGB44 当心腐蚀  当心腐蚀 Caution,corrosion 腐食性化学物質注意
SKGB45 当心中毒  当心中毒 Caution,poisoning 有毒物質注意	SKGB47 当心烫伤  当心烫伤 Caution,scald やけど注意	SKGB48 当心弧光  当心弧光 Caution,arc アーク注意	SKGB51 当心伤手  当心伤手 Caution injure hand 切断注意	SKGB53 当心爆炸  当心爆炸 Caution,explosion 爆発注意	SKGB55 当心裂变物质  当心裂变物质 Caution fission matter 核分裂性物質注意
SKGB56 当心激光  当心激光 Caution,laser レーザー注意	SKGB57 当心微波  当心微波 Caution,microwave 高周波パワー注意	SKGB59 当心瓦斯  当心瓦斯 Caution,gas ガス注意	SKGB61 当心电缆  当心电缆 Caution,cable ケーブル注意	SKGB62 当心绊倒  当心绊倒 Caution,stumbling 突起物注意	SKBG62 当心高温表面  当心高温表面 Warning hot surface 高温注意