

零部件表

连接器



Dsub插针连接器	
型号	DB-**SP
额定电流	1A
额定电压	250V
厂家	米思米
页码	▶605页



Dsub插孔连接器	
型号	DB-**SS
额定电流	1A
额定电压	250V
厂家	米思米
页码	▶605页



MiniDIN连接器线束	
型号	HWMDH-P-B-*-*
线缆规格	AWG28
	300V
	单层屏蔽
页码	▶426页



RJ11线束		
型号	CBLRJ050-666-S-**-SV	
芯线种类	芯数	6
	芯线	绞线
外径	2.4×6.8mm	
导体规格	AWG26	
页码	▶249页	

外壳



Dsub连接器外壳(树脂)	
型号	MDA-**H-UNC
规格	EMI对策
螺丝	#4-40短
材质	ABS镀镍
厂家	米思米
页码	▶625页

线缆



UL20276线缆	
规格	UL20276
电压	30V
导体外径	AWG28
额定温度	80℃
接线·线色图	▶299页

线缆外径·允许电流

		芯数(对数)		
		10(5P)	26(13P)	
线缆规格	UL20276	外径(mm)	5.1	6.7
		允许电流(A)	1	1

PLC线束

连接器转换·
分支线束伺服马达
线束

触摸屏线束

RS-232C
线束FA网络对应
线束

网线

矩形连接器
线束同轴连接器
线束测量通信
线束