Fixed Length LAN/Ethernet Cables
# 固定长网线

## CAT5e UTP网线（无屏蔽・多股导体）（高品质型）

库存品 隔天发货

CAT5e | 1000 BASE-T | 对绞

**特长** **高品质无屏蔽的网线！**
- ●UTP（无屏蔽）型。
- ●多股导体型方便接线作业。
- ●镀金层厚度达50μ。

注意
- ・外观及规格可能会有变更，恕不预先通知。
- ・关于FLUKE测量标准，请参阅▶231页。

Delivery 交货期

**1根起接受订购！**

| 发货日期 | |
|---|---|
| 1～20根 | 次日（当日） |
| 21根～ | 另定 |

17:00前订购的库存品可当日发货。

Discount 折扣

| 折扣表 | |
|---|---|
| 1～15根 | 标准单价 |
| 16～49根 | 5% off |
| 50根～ | 10% off |

Order 订货范例

| 类型 | 颜色 | 全长 |
|---|---|---|
| GLHR5ET-UTP | BL | 1 |

型号：GLHR5ET-UTP-BL-1

### 规格

| | | |
|---|---|---|
| 标准 | | IEEE802.3/ab(最高适用于1000BASE-T) |
| 线缆 | 导体 | 多股 |
| | 外径 | 5.3±0.3mm |
| | 导体规格 | AWG24 |
| | 最小弯曲半径 | 线缆直径×15倍 |
| 接线类型 | | 同号接线 |
| 温度范围 | | <75℃ |

| 类型 | 颜色 | 全长（m） |
|---|---|---|
| GLHR5ET-UTP | BL（蓝）<br>GY（灰）<br>YL（黄） | 1<br>2<br>3<br>5<br>7<br>10<br>15 |

### 接线图

| CN1 | CN2 | |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 白/橙 |
| 2 | 2 | 橙 |
| 3 | 3 | 白/绿 |
| 4 | 4 | 蓝 |
| 5 | 5 | 白/蓝 |
| 6 | 6 | 绿 |
| 7 | 7 | 白/褐 |
| 8 | 8 | 褐 |




公差±1.5%

## CAT5e UTP网线（无屏蔽・单根导体）（高品质型）

库存品 隔天发货

CAT5e | 1000 BASE-T | 对绞

**特长** **无屏蔽长尺寸CAT5e线缆**
- ●UTP（无屏蔽）型。
- ●单根导体型，适用于长距离传输。
- ●镀金层厚度达50μ。

注意
- ・外观及规格可能会有变更，恕不预先通知。
- ・关于FLUKE测量标准，请参阅▶231页。

Delivery 交货期

**1根起接受订购！**

| 发货日期 | |
|---|---|
| 1～20根 | 次日（当日） |
| 21根～ | 另定 |

17:00前订购的库存品可当日发货。

Discount 折扣

| 折扣表 | |
|---|---|
| 1～15根 | 标准单价 |
| 16～49根 | 5% off |
| 50根～ | 10% off |

Order 订货范例

| 类型 | 颜色 | 全长 |
|---|---|---|
| GLHR5ES-UTP | BL | 20 |

型号：GLHR5ES-UTP-BL-20

### 规格

| | | |
|---|---|---|
| 标准 | | IEEE802.3/ab(最高适用于1000BASE-T) |
| 线缆 | 导体 | 单根 |
| | 外径 | 4.9±0.3mm |
| | 导体规格 | AWG24 |
| | 最小弯曲半径 | 线缆直径×15倍 |
| 接线类型 | | 同号接线 |
| 温度范围 | | <75℃ |

| 类型 | 颜色 | 全长（m） |
|---|---|---|
| GLHR5ES-UTP | BL（蓝）<br>GY（灰）<br>YL（黄） | 20<br>30 |

### 接线图

| CN1 | CN2 | |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 白/橙 |
| 2 | 2 | 橙 |
| 3 | 3 | 白/绿 |
| 4 | 4 | 蓝 |
| 5 | 5 | 白/蓝 |
| 6 | 6 | 绿 |
| 7 | 7 | 白/褐 |
| 8 | 8 | 褐 |




公差±1.5%