

Dsub连接器线束

散线无罩壳型Dsub线束 零部件表

连接器

GRP DJ, GRPDU
GRPDDN, GRPDDJ
GRPDDU



连接器	
型号	DB-**SP(插针)
额定电流	1A
额定电压	250V
厂家	米思米
页码	▶605页

GRP DJ, GRPDU
GRPDDN, GRPDDJ
GRPDDU



连接器	
型号	DB-**SS(插孔)
额定电流	1A
额定电压	250V
厂家	米思米
页码	▶605页

GRNDJ, GRNDU
GRNDDN, GRNDDJ,
GRNDDU



连接器(插针)	
原厂型号	17JE-23**0-02-D1
额定电流	5A
额定电压	300V
厂家	DDK
页码	▶604页

GRNDJ, GRNDU
GRNDDN, GRNDDJ,
GRNDDU



连接器(插孔)	
原厂型号	17JE-13**0-02-D1-A
额定电流	5A
额定电压	300V
厂家	DDK
页码	▶604页

外壳

GRP DJ



外壳(树脂)	
型号	MDA-**H-M2.6
规格	EMI对策
螺丝	M2.6短
材质	ABS镀镍
厂家	米思米
页码	▶625页

GRPDU



外壳(树脂)	
型号	MDA-**H-UNC
规格	EMI对策
螺丝	#4-40短
材质	ABS镀镍
厂家	米思米
页码	▶625页

GRNDJ: M2.6
GRNDU: #4-40



外壳(M2.6螺丝对应)	
原厂型号	17JE-**H-1A-CF
规格	EMI对策
螺丝	M2.6短
材质	ABS镀镍
厂家	DDK
页码	▶624页

外壳(#4-40螺丝对应)	
原厂型号	17JE-**H-1C-CF
规格	EMI对策
螺丝	#4-40短
材质	ABS镀镍
厂家	DDK
页码	▶624页

端子



压着端子(Y形)	
型号	F0.3-3
孔径	3.2
外宽	5.2
适合线径	AWG26~24(0.1~0.3mm ²)
	非卖品



压着端子(O形)	
型号	0.3-3
孔径	3.2
外宽	5.2
适合线径	AWG26~24(0.1~0.3mm ²)
	非卖品

线缆

BA



单芯线	
规格	UL1007
导体截面积	0.2mm ²
颜色	黄色

BB



单芯线	
规格	UL1007
导体截面积	0.2mm ²
颜色	蓝色

GRPDDJ



固定螺母	
型号	D20418-J3F
本体规格	M2.6
对应螺丝规格	M2.6
材质	EMI镀镍
	▶WEB

GRPDDU



固定螺母	
型号	D20418-2F
本体规格	#4-40
对应螺丝规格	#4-40
材质	EMI镀镍
	▶WEB

连接器触针排列

