

带罩壳弯角型FCN线束 零部件表

连接器

GRPF



连接器	
型号	B-FCN-IDC40P
额定电流	3A
额定电压	250V
厂家	米思米
非卖品	

外壳

GRPF



外壳	
型号	B-FCN-IDC40P-HD
固定用螺丝	M2.6
厂家	米思米
非卖品	

端子



压着端子(Y形)	
型号	F0.08-3
孔径	3.2
外宽	5.2
适合线径	AWG28(0.08mm ²)
非卖品	

线缆

WA



WA 20276线缆	
规格	UL20276
电压	30V
导体外径	AWG28
额定温度	80°C
接线·线色图	▶333页

WE



WE 20276线缆(无屏蔽)	
规格	UL20276
电压	30V
导体外径	AWG28
额定温度	≤80°C
接线·线色图	▶333页

线缆外径·允许电流

			芯数(对数)	
			40(20P)	
线缆规格	WA(UL20276)	外径(mm)	7.6	
		允许电流(A)	1.23	
	WE(UL20276)	外径(mm)	9.7	
		允许电流(A)	0.6	

PLC线束

连接器转换·
分支线束伺服马达
线束

触摸屏线束

RS-232C
线束FA网络对应
线束

网线

矩形连接器
线束同轴连接器
线束测量通信
线束