



Order
订货范例

型号

CXC-N-PPRG-1

特长

两端带BNC插头的线束

- 米思米中、日共通型号。
- 采用常用的直通型BNC连接器插头。
- 提供MIL、JIS、GB等多种规格线缆。



注意

・价格表内“○”表示该规格有，“-”表示无。



Delivery
交货期

1根起接受订购!

发货日期

1~29根 次日(当日)

30根~ 另定

17:00前订购的库存品可当日发货。



Discount
折扣

折扣表

1~9根 标准单价

10~29根 18% off

30根~ 23% off

类型	全长 (m)	全长(m)						CN1	CN2	线缆颜色
		0.5	1	1.5	2	3	5			
CXC-N-PPRG	0.5 1 1.5 2 3 5	-	○	○	○	○	○	BNC插头	BNC插头	黑
CXC-N-PP1.5D		○	○	○	○	○	○			灰
CXC-N-PP3C		○	○	○	○	○	○			黑
CXC-BV753		○	○	○	○	○	○			
CXC-BV755		○	○	-	○	-	-			
CXC-BW753		-	○	-	○	○	○			
CXC-BW755		○	○	○	○	○	○			

※产品标准公差范围为全长的±1%。

规格表

型号	CN1、CN2连接器规格			线缆规格								
	采用 连接器	本体 材质/镀层	触点 材质/镀层	采用线缆	标准	特性阻抗	外皮		内导体		电容 (pF/m)	标称衰减量 200MHz dB/m以下
							材质	外径 (mm)	材质	结构(根/mm)		
CXC-N-PPRG-*	直通型 BNC插头	铜/镀镍	铜/镀金	RG58A/U	MIL	50 Ω	PVC	5.0	绞合 镀锡铜	19/0.18	106±5	0.23
CXC-N-PP1.5D-*				1.5D-2V	JIS			3.0		7/0.18	100±5	0.4
CXC-N-PP3C-*				3C-2V	GB	75 Ω		5.0	裸铜丝	1/0.5	67±5	0.35
CXC-BV753-*				SYV75-3				5.0		1/0.5		0.47
CXC-BV755-*				SYV75-5				7.2		1/0.75	0.15	
CXC-BW753-*				SYWV75-3				5.0		1/0.6	53±5	0.19
CXC-BW755-*				SYWV75-5				7.2		1/1.02		0.09

* 代表长度，订货时请注意替换。

外形图

BNC ↔ BNC
CN1、CN2: 直通型BNC(卡扣式)连接器插头 (▶1034页)

