

CS系列线束 印字表

CS1W-ID231用			
GPN-CS26□ GPP-CS26R□			
输入连接器			
信号名	B A	信号名	
COM1_B	20 20 19 19	COM0_B	
15.B	18 18	15.A	
14.B	17 17	14.A	
13.B	16 16	13.A	
12.B	15 15	12.A	
11.B	14 14	11.A	
10.B	13 13	10.A	
9.B	12 12	9.A	
8.B	11 11	8.A	
COM1_A	10 10	COM0_A	
7.B	9 9	7.A	
6.B	8 8	6.A	
5.B	7 7	5.A	
4.B	6 6	4.A	
3.B	5 5	3.A	
2.B	4 4	2.A	
1.B	3 3	1.A	
0.B	2 2	0.A	
	1 1	0.A	
FCN插针40芯			

CS1W-ID261用			
GPN-CS27□ GPP-CS27R□		GPN-CS28□ GPP-CS28L□	
输入连接器1		输入连接器2	
信号名	B A	信号名	A B
COM1_B	20 20 19 19	COM0_B	
15.B	18 18	15.A	
14.B	17 17	14.A	
13.B	16 16	13.A	
12.B	15 15	12.A	
11.B	14 14	11.A	
10.B	13 13	10.A	
9.B	12 12	9.A	
8.B	11 11	8.A	
COM1_A	10 10	COM0_A	
7.B	9 9	7.A	
6.B	8 8	6.A	
5.B	7 7	5.A	
4.B	6 6	4.A	
3.B	5 5	3.A	
2.B	4 4	2.A	
1.B	3 3	1.A	
0.B	2 2	0.A	
	1 1	0.A	
0.A		1 1	0.B
1.A		2 2	1.B
2.A		3 3	2.B
3.A		4 4	3.B
4.A		5 5	4.B
5.A		6 6	5.B
6.A		7 7	6.B
7.A		8 8	7.B
COM2_A		9 9	COM3_A
8.A		10 10	8.B
9.A		11 11	9.B
10.A		12 12	10.B
11.A		13 13	11.B
12.A		14 14	12.B
13.A		15 15	13.B
14.A		16 16	14.B
15.A		17 17	15.B
COM2_B		18 18	COM3_B
		19 19	
		20 20	
FCN插针40芯			

CS1W-OD231用			
GPN-CS29□ GPP-CS29R□			
输出连接器			
信号名	B A	信号名	
+V.D	20 20 19 19	+V.B	
COM1_B	18 18	COM0_B	
15.B	17 17	15.A	
14.B	16 16	14.A	
13.B	15 15	13.A	
12.B	14 14	12.A	
10.B	13 13	10.A	
9.B	12 12	9.A	
8.B	11 11	8.A	
+V.C	10 10	+V.A	
COM1_A	9 9	COM0_A	
7.B	8 8	7.A	
6.B	7 7	6.A	
5.B	6 6	5.A	
4.B	5 5	4.A	
3.B	4 4	3.A	
2.B	3 3	2.A	
1.B	2 2	1.A	
0.B	1 1	0.A	
FCN插针40芯			

CS1W-OD232用			
GPN-CS32□ GPP-CS32R□			
输出连接器			
信号名	B A	信号名	
COM1(+V)_B	20 20 19 19	COM0(+V)_B	
0V	18 18	0V	
15.B	17 17	15.A	
14.B	16 16	14.A	
13.B	15 15	13.A	
12.B	14 14	12.A	
11.B	13 13	11.A	
10.B	12 12	10.A	
9.B	11 11	9.A	
8.B	10 10	8.A	
COM1(+V)_A	9 9	COM0(+V)_A	
0V	8 8	0V	
7.B	7 7	7.A	
6.B	6 6	6.A	
5.B	5 5	5.A	
4.B	4 4	4.A	
3.B	3 3	3.A	
2.B	2 2	2.A	
1.B	1 1	1.A	
0.B		0.A	
FCN插针40芯			

CS1W-OD261用			
GPN-CS33□ GPP-CS33R□		GPN-CS34□ GPP-CS34L□	
输出连接器1		输出连接器2	
信号名	B A	信号名	A B
+V.D	20 20 19 19	+V.B	
COM1_B	18 18	COM0_B	
15.B	17 17	15.A	
14.B	16 16	14.A	
13.B	15 15	13.A	
12.B	14 14	12.A	
11.B	13 13	11.A	
10.B	12 12	10.A	
9.B	11 11	9.A	
8.B	10 10	8.A	
+V.C	9 9	+V.A	
COM1_A	8 8	COM0_A	
7.B	7 7	7.A	
6.B	6 6	6.A	
5.B	5 5	5.A	
4.B	4 4	4.A	
3.B	3 3	3.A	
2.B	2 2	2.A	
1.B	1 1	1.A	
0.B		0.A	
0.A		1 1	0.B
1.A		2 2	1.B
2.A		3 3	2.B
3.A		4 4	3.B
4.A		5 5	4.B
5.A		6 6	5.B
6.A		7 7	6.B
7.A		8 8	7.B
COM2_A		9 9	COM3_A
+V.A		10 10	+V.C
8.A		11 11	8.B
9.A		12 12	9.B
10.A		13 13	10.B
11.A		14 14	11.B
12.A		15 15	12.B
13.A		16 16	13.B
14.A		17 17	14.B
15.A		18 18	15.B
COM2_B		19 19	COM3_B
+V.B		20 20	+V.D
FCN插针40芯			

CS1W-OD262用			
GPN-CS35□ GPP-CS35R□		GPN-CS36□ GPP-CS36L□	
输出连接器1		输出连接器2	
信号名	B A	信号名	A B
COM1(+V)_B	20 20 19 19	COM0(+V)_B	
0V.D	18 18	0V.B	
15.B	17 17	15.A	
14.B	16 16	14.A	
13.B	15 15	13.A	
12.B	14 14	12.A	
11.B	13 13	11.A	
10.B	12 12	10.A	
9.B	11 11	9.A	
8.B	10 10	8.A	
COM1(+V)_A	9 9	COM0(+V)_A	
0V.C	8 8	0V.A	
7.B	7 7	7.A	
6.B	6 6	6.A	
5.B	5 5	5.A	
4.B	4 4	4.A	
3.B	3 3	3.A	
2.B	2 2	2.A	
1.B	1 1	1.A	
0.B		0.A	
0.A		1 1	0.B
1.A		2 2	1.B
2.A		3 3	2.B
3.A		4 4	3.B
4.A		5 5	4.B
5.A		6 6	5.B
6.A		7 7	6.B
7.A		8 8	7.B
COM2(+V)_A		9 9	COM3(+V)_A
COM2(+V)_B		10 10	COM3(+V)_B
8.A		11 11	8.B
9.A		12 12	9.B
10.A		13 13	10.B
11.A		14 14	11.B
12.A		15 15	12.B
13.A		16 16	13.B
14.A		17 17	14.B
15.A		18 18	15.B
COM2(+V)_A		19 19	COM3(+V)_A
COM2(+V)_B		20 20	COM3(+V)_B
FCN插针40芯			

CS1W-MD261用			
GPN-CS37□ GPP-CS37R□		GPN-CS38□ GPP-CS38L□	
输入输出连接器1		输入输出连接器2	
信号名	B A	信号名	A B
+V.D	20 20 19 19	+V.B	
COM1_B	18 18	COM0_B	
15.B	17 17	15.A	
14.B	16 16	14.A	
13.B	15 15	13.A	
12.B	14 14	12.A	
11.B	13 13	11.A	
10.B	12 12	10.A	
9.B	11 11	9.A	
8.B	10 10	8.A	
+V.C	9 9	+V.A	
COM1_A	8 8	COM0_A	
7.B	7 7	7.A	
6.B	6 6	6.A	
5.B	5 5	5.A	
4.B	4 4	4.A	
3.B	3 3	3.A	
2.B	2 2	2.A	
1.B	1 1	1.A	
0.B		0.A	
0.A		1 1	0.B
1.A		2 2	1.B
2.A		3 3	2.B
3.A		4 4	3.B
4.A		5 5	4.B
5.A		6 6	5.B
6.A		7 7	6.B
7.A		8 8	7.B
COM2_A		9 9	COM3_A
+V.A		10 10	+V.C
8.A		11 11	8.B
9.A		12 12	9.B
10.A		13 13	10.B
11.A		14 14	11.B
12.A		15 15	12.B
13.A		16 16	13.B
14.A		17 17	14.B
15.A		18 18	15.B
COM2_B		19 19	COM3_B
COM2(+V)_A		20 20	COM3(+V)_A
COM2(+V)_B			COM3(+V)_B
FCN插针40芯			

CS1W-MD262用			
GPN-CS39□ GPP-CS39R□		GPN-CS42□ GPP-CS42L□	
输入输出连接器1		输入输出连接器2	
信号名	B A	信号名	A B
COM1(+V)_B	20 20 19 19	COM0(+V)_B	
0V.D	18 18	0V.B	
15.B	17 17	15.A	
14.B	16 16	14.A	
13.B	15 15	13.A	
12.B	14 14	12.A	
11.B	13 13	11.A	
10.B	12 12	10.A	
9.B	11 11	9.A	
8.B	10 10	8.A	
COM1(+V)_A	9 9	COM0(+V)_A	
0V.C	8 8	0V.A	
7.B	7 7	7.A	
6.B	6 6	6.A	
5.B	5 5	5.A	
4.B	4 4	4.A	
3.B	3 3	3.A	
2.B	2 2	2.A	
1.B	1 1	1.A	
0.B		0.A	
0.A		1 1	0.B
1.A		2 2	1.B
2.A		3 3	2.B
3.A		4 4	3.B
4.A		5 5	4.B
5.A		6 6	5.B
6.A		7 7	6.B
7.A		8 8	7.B
COM2_A		9 9	COM3_A
+V.A		10 10	+V.C
8.A		11 11	8.B
9.A		12 12	9.B
10.A		13 13	10.B
11.A		14 14	11.B
12.A		15 15	12.B
13.A		16 16	13.B
14.A		17 17	14.B
15.A		18 18	15.B
COM2_B		19 19	COM3_B
COM2(+V)_A		20 20	COM3(+V)_A
COM2(+V)_B			COM3(+V)_B
FCN插针40芯			

CS1W-MD561用			
GPN-CS43□ GPP-CS43R□		GPN-CS44□ GPP-CS44L□	
输入输出连接器1		输入输出连接器2	
信号名	B A	信号名	A B
+V.D	20 20 19 19	+V.B	
COM1_B	18 18	COM0_B	
15.B			