

连接器转换 ·
分支线束
伺服马达
线束
触摸屏线束

RS-232C
线束

FA网络对应
线束

网线

矩形连接器
线束

同轴连接器
线束

测量通信
线束

| CS1W-NC113用 | CS1W-NC133用 | CS1W-NC213用 | CS1W-NC233用 |
|--|--|--|--|
| GPN-CS77□ | GPN-CS78□ | GPN-CS79□ | GPN-CS82□ |
| 输入输出连接器 信号名 A1 1 1 A2 2 2 A3 3 3 A4 4 4 A5 5 5 A6 6 6 A7 7 7 A8 8 8 A9 9 9 A10 10 10 A11 11 11 A12 12 12 A13 13 13 A14 14 14 A15 15 15 A16 16 16 A17 17 17 A18 18 18 A19 19 19 A20 20 20 A21 21 21 A22 22 22 A23 23 23 A24 24 24 *该产品的信号 名较复杂，因 此号码管上的 内容为连接器 引脚号。 | 输入输出连接器 信号名 A1 1 1 A2 2 2 A3 3 3 A4 4 4 A5 5 5 A6 6 6 A7 7 7 A8 8 8 A9 9 9 A10 10 10 A11 11 11 A12 12 12 A13 13 13 A14 14 14 A15 15 15 A16 16 16 A17 17 17 A18 18 18 A19 19 19 A20 20 20 A21 21 21 A22 22 22 A23 23 23 A24 24 24 *该产品的信号 名较复杂，因 此号码管上的 内容为连接器 引脚号。 | 输入输出连接器 信号名 A1 1 1 A2 2 2 A3 3 3 A4 4 4 A5 5 5 A6 6 6 A7 7 7 A8 8 8 A9 9 9 A10 10 10 A11 11 11 A12 12 12 A13 13 13 A14 14 14 A15 15 15 A16 16 16 A17 17 17 A18 18 18 A19 19 19 A20 20 20 A21 21 21 A22 22 22 A23 23 23 A24 24 24 *该产品的信号 名较复杂，因 此号码管上的 内容为连接器 引脚号。 | 输入输出连接器 信号名 A1 1 1 A2 2 2 A3 3 3 A4 4 4 A5 5 5 A6 6 6 A7 7 7 A8 8 8 A9 9 9 A10 10 10 A11 11 11 A12 12 12 A13 13 13 A14 14 14 A15 15 15 A16 16 16 A17 17 17 A18 18 18 A19 19 19 A20 20 20 A21 21 21 A22 22 22 A23 23 23 A24 24 24 *该产品的信号 名较复杂，因 此号码管上的 内容为连接器 引脚号。 |
| FCN插针48芯 | FCN插针48芯 | FCN插针48芯 | FCN插针48芯 |
| CS1W-NC413用 GPN-CS83□ GPN-CS84□ | | CS1W-NC433用 GPN-CS85□ GPN-CS86□ | |
| 输入输出连接器1 信号名 A1 1 1 A2 2 2 A3 3 3 A4 4 4 A5 5 5 A6 6 6 A7 7 7 A8 8 8 A9 9 9 A10 10 10 A11 11 11 A12 12 12 A13 13 13 A14 14 14 A15 15 15 A16 16 16 A17 17 17 A18 18 18 A19 19 19 A20 20 20 A21 21 21 A22 22 22 A23 23 23 A24 24 24 *该产品的信号 名较复杂，因 此号码管上的 内容为连接器 引脚号。 | 输入输出连接器2 信号名 A1 1 1 A2 2 2 A3 3 3 A4 4 4 A5 5 5 A6 6 6 A7 7 7 A8 8 8 A9 9 9 A10 10 10 A11 11 11 A12 12 12 A13 13 13 A14 14 14 A15 15 15 A16 16 16 A17 17 17 A18 18 18 A19 19 19 A20 20 20 A21 21 21 A22 22 22 A23 23 23 A24 24 24 *该产品的信号 名较复杂，因 此号码管上的 内容为连接器 引脚号。 | 输入输出连接器1 信号名 A1 1 1 A2 2 2 A3 3 3 A4 4 4 A5 5 5 A6 6 6 A7 7 7 A8 8 8 A9 9 9 A10 10 10 A11 11 11 A12 12 12 A13 13 13 A14 14 14 A15 15 15 A16 16 16 A17 17 17 A18 18 18 A19 19 19 A20 20 20 A21 21 21 A22 22 22 A23 23 23 A24 24 24 *该产品的信号 名较复杂，因 此号码管上的 内容为连接器 引脚号。 | 输入输出连接器2 信号名 A1 1 1 A2 2 2 A3 3 3 A4 4 4 A5 5 5 A6 6 6 A7 7 7 A8 8 8 A9 9 9 A10 10 10 A11 11 11 A12 12 12 A13 13 13 A14 14 14 A15 15 15 A16 16 16 A17 17 17 A18 18 18 A19 19 19 A20 20 20 A21 21 21 A22 22 22 A23 23 23 A24 24 24 *该产品的信号 名较复杂，因 此号码管上的 内容为连接器 引脚号。 |
| FCN插针48芯 | FCN插针48芯 | FCN插针48芯 | FCN插针48芯 |
| CS1W-CT021用 GPN-CS68□ GPP-CS68R□ | CS1W-CT041用 GPN-CS72□ GPP-CS72L□ | | |
| 输入输出连接器1 信号名 A1 1 1 A2 2 2 A3 3 3 A4 4 4 A5 5 5 A6 6 6 A7 7 7 A8 8 8 A9 9 9 A10 10 10 A11 11 11 A12 12 12 A13 13 13 A14 14 14 A15 15 15 A16 16 16 A17 17 17 A18 18 18 A19 19 19 A20 20 20 *该产品的信号 名较复杂，因 此号码管上的 内容为连接器 引脚号。 | 输入输出连接器2 信号名 A1 1 1 A2 2 2 A3 3 3 A4 4 4 A5 5 5 A6 6 6 A7 7 7 A8 8 8 A9 9 9 A10 10 10 A11 11 11 A12 12 12 A13 13 13 A14 14 14 A15 15 15 A16 16 16 A17 17 17 A18 18 18 A19 19 19 A20 20 20 | 输入输出连接器1 信号名 A1 1 1 A2 2 2 A3 3 3 A4 4 4 A5 5 5 A6 6 6 A7 7 7 A8 8 8 A9 9 9 A10 10 10 A11 11 11 A12 12 12 A13 13 13 A14 14 14 A15 15 15 A16 16 16 A17 17 17 A18 18 18 A19 19 19 A20 20 20 *该产品的信号 名较复杂，因 此号码管上的 内容为连接器 引脚号。 | 输入输出连接器2 信号名 A1 1 1 A2 2 2 A3 3 3 A4 4 4 A5 5 5 A6 6 6 A7 7 7 A8 8 8 A9 9 9 A10 10 10 A11 11 11 A12 12 12 A13 13 13 A14 14 14 A15 15 15 A16 16 16 A17 17 17 A18 18 18 A19 19 19 A20 20 20 |
| FCN插针40芯 | FCN插针40芯 | FCN插针40芯 | FCN插针40芯 |

*为区别相同的信号名，此处的信号名可能与PLC制造商的使用手册中的记载有少许差异，请确认后再订购。

*无信号名标记的引脚为未接线。

*□内填入Y或T。