

压接端头

镀银

压接

UL

CSA

Delivery
交货期

特长

低价、高可靠性压接用端子!

- 可用于大型连接器制造商、MISUMI独创压接型连接器的端头。
- E请使用E型端子; DD请使用D型端子。
- 请根据电线尺寸来选择端子。
- 与大型连接器制造商的产品完全兼容!

2D CAD
可从网页下载Order
订货范例

型号

ME-AWG20-P

Discount
折扣

发货日期

1~10包 次日(当日)

11包~ 另定

17:00前订购的库存品可当日发货。

折扣表

1~9包 标准单价

10~19包 10% off

20包~ 15% off

规格表

1包起接受订购!

型号	每包数量	端头类型	适用电线 (mm ²)	AWG	φ mm	电线剥离尺寸	类型
ME-AWG20-P	100个	E 端子	0.5	20	1.1	7.5	插针
ME-AWG18-P			0.75~1	18	1.45	7.5	
ME-AWG16-P			1.5	16	1.75	7.5	
ME-AWG14-P			2.5	14	2.25	7.5	
ME-AWG20-S			0.5	20	1.1	7.5	插孔
ME-AWG18-S			0.75~1	18	1.45	7.5	
ME-AWG16-S			1.5	16	1.75	7.5	
ME-AWG14-S			2.5	14	2.25	7.5	
MD-AWG22-P		D 端子	0.14~0.37	26~22	0.9	8	插针
MD-AWG20-P			0.5	20	1.1	8	
MD-AWG18-P			0.75~1	18	1.45	8	
MD-AWG16-P			1.5	16	1.75	8	
MD-AWG14-P			2.5	14	2.25	8	插孔
MD-AWG22-S			0.14~0.37	26~22	0.9	8	
MD-AWG20-S			0.5	20	1.1	8	
MD-AWG18-S			0.75~14	18	1.45	8	
MD-AWG16-S			1.5	16	1.75	8	
MD-AWG14-S			2.5	14	2.25	8	

尺寸图

(单位: mm)

E端子

D端子

