YOKOGAWA PLC Harnesses

横河电机PLC线束

零部件表

连接器

GPP

FCN连接器(插孔)	
型号	B-FCN-IDC40P
额定电流	3A
额定电压	250V
厂家	米思米

非卖品

GPP

FCN连接器外壳	
型号	B-FCN-IDC40P-HD
固定用螺丝	M2.6
厂家	米思米

非卖品

端子

压着端子(Y形)	
型号	F0.08-3
孔径	3.2
外宽	5.2
适合线径	AWG28(0.08mm²)

非卖品

接地端子(O形)	
型号	RBV1.25-3.5RE 同等品
孔径	3.7
外宽	6.6
适合线径	AWG20～16(0.5～1.65mm²)

非卖品

线缆

WA

WA电缆(带屏蔽)	
规格	UL20276
额定电压	30V
额定温度	80℃
截面积	AWG28(0.08mm²)
接线・线色图	▶61页

WE

WE电缆(无屏蔽)	
规格	UL20276
额定电压	30V
额定温度	80℃
截面积	AWG28(0.08mm²)
接线・线色图	▶61页



接地线	
规格	UL1007
额定电压	300V
额定温度	80℃
截面积	AWG16(1.25mm²)