

直通型插头

HIGH
QUALITY
进口商品库存品
隔天发货

JIS UL IP67 焊接 压着 镀银

Delivery
交货期

制造商: DDK

特长

防水防尘, 卡扣锁定

- 直通型产品, 可与面板安装型或中继型组合。
- 采用特殊弹簧结构, 扭转半圈即可实现卡扣锁定, 从而轻松确认是否切实嵌合。
- 嵌合时具有IP67级防水功能, 适用于有水或油的场所。

基本规格

- 请参阅▶871页



注意

- 压接型(CE0106A)端头另售。(▶877页)
- 直通插头的插针与插孔不能互相嵌合。
- 组合方式请参照▶870页。
- 电缆夹需要另行订购。

Order
订货范例接线类型
NB0106A排列No.
20-29端头形状
P电缆引出方向
DBSS

规格表

1个起接受订购!

接线类型	排列 No.	端头 形状	电缆 引出方向	芯数	外壳 尺寸	端头 尺寸	尺寸(mm)					V螺纹	重量(g)			
							A以下		φ B ±0.8	φ C ±0.5	E		NB0106A		CE0106A	
							NB0106A	CE0106A					插针	插孔	插针	插孔
NB0106A 焊接接线	18-1	P 插针 S 插孔	DBSS (直通型)	10	18	#16	60.0	85.0	35.9	30.5	26.7	1—20UNEF—2A	97.0	103.0	79.0	84.0
	18-11			5	18	#12	85.0	85.0	35.9	29.3	26.7	1—20UNEF—2A	97.0	106.0	82.0	88.0
	20-15			7	20	#12	85.0	85.0	40.6	33.8	31.6	1—3/16—18UNEF—2A	128.0	140.2	107.0	115.0
	20-29			17	20	#16	62.6	85.0	40.6	35.0	31.6	1—3/16—18UNEF—2A	132.6	141.3	102.0	109.0
CE0106A 压接线	22-14			19	22	#16	62.6	85.0	42.2	36.5	32.4	1—3/16—18UNEF—2A	123.2	132.1	89.0	96.0
	22-23			8	22	#12	85.0	85.0	42.2	35.3	32.4	1—3/16—18UNEF—2A	118.0	131.8	94.0	103.0
	24-28			24	24	#16	66.8	85.0	45.4	40.0	36.6	1—7/16—18UNEF—2A	149.2	161.6	106.0	116.0
	28-21			37	28	#16	71.6	85.0	51.7	47.2	40.0	1—7/16—18UNEF—2A	191.2	206.6	148.0	161.0
CE0106A 压接线	18-19A	19	18	#20	—	85.0	35.9	29.3	26.7	1—20UNEF—2A	—	—	80.0	86.0		
	20-30A	30	20	#20	—	85.0	40.6	33.8	31.6	1—3/16—18UNEF—2A	—	—	104.0	113.0		
	24-52A	52	24	#20	—	85.0	45.4	38.8	36.6	1—7/16—18UNEF—2A	—	—	107.0	119.0		
	28-73A	73	28	#20	—	85.0	51.7	44.8	40.0	1—7/16—18UNEF—2A	—	—	150.0	168.0		

尺寸图

(单位: mm)

