

中继型插座

HIGH QUALITY
进口商品
库存品
隔天发货



制造商: 七星科学研究所

2D CAD
可从网页下载

IP67 镀银

Delivery
交货期

特长 快速插拔式防水连接器

- 可靠的快速锁定制式结构, 拆装简单。
- 嵌合时具有防水功能, 适用于室外的连接器。
- 外壳采用耐候性、耐冲击性优异的高强度塑料。
- 中继型产品, 可与直通型组合。

基本规格



注意

● 请参阅▶918页

- 仅NRW连接器之间可嵌合。(无法与NJW嵌合)
- 两个中继插座不能互相嵌合。
- 不支持键位变更。
- 组合方式请参照▶918页。

发货日期	
1~10个	次日(当日)
11个~	另定

17:00前订购的库存品可当日发货。

Discount
折扣

折扣表	
1~19个	标准单价
20~49个	10% off
50个~	15% off



Order
订货范例

型号	外壳规格	芯数	形状记号	固定夹尺寸
NRW	24	3	ADM	11

规格表

1个起接受订购!

型号	外壳规格	芯数	形状记号	固定夹尺寸 (适用电缆外径)	φ A (mm)	φ B (mm)	φ C (mm)	D (mm)	重量 (g)
NRW	20	2	ADM 插针	8 (φ 7.0~8.5)	26	23	26.5	60	25
		3							26
		4							25
		5							26
		7							27
		10							26
		12	26						
		2	ADF 插孔	10 (φ 8.6~10.5)					28
		3							28
		4							28
		5							28
		7							29
	10	28							
	12	28							
	24	2	ADM 插针	11 (φ 9.5~11.0)	32.2	28	30.6	77	43
		3							45
		4							44
		5							44
		10							44
		14							43
		16	ADF 插孔	13 (φ 11.1~13.0)					43
		2							48
		3							50
		4							49
		5							50
		10							47
	14	47							
	16	47							
	28	16	ADM 插针	14 (φ 12.5~14.0)	37.1	32	35.6	83	65
		24		16 (φ 14.1~16.0)					62
		16	ADF 插孔	18 (φ 16.1~18.0)					68
24		68							

尺寸图

(单位: mm)

