

端头

HIGH QUALITY
进口商品
库存品
隔天发货



制造商: JAE



Order
订货范例

型号
JN1-22-22P-PKG100

特长

JN1系列连接器专用压着端子

- 用于直通、弯角、中继型的10芯连接器。
- 分为插针端头、插孔端头2种。

基本规格



注意

- 请参阅 928页

- 插针端头用于中继型。
- 插孔端头用于直通或弯角型。
- 请使用专用压接工具。

镀金 镀银 压着



Delivery
交货期

发货日期

1~10盒	次日(当日)
11盒~	另定

17:00前订购的库存品可当日发货。



Discount
折扣

折扣表

1~19盒	标准单价
20~49盒	10% off
50盒~	15% off

规格表

型号	每盒装	类型	适用电线		适用连接器
			AWG	导体截面积 (mm ²)	
JN1-22-22P-PKG100	100个	插针	25~21	0.16~0.41	JN1HS~ (中继)
JN1-22-22S-PKG100		插孔			JN1DS~JN1FS~ (直通・弯角)
JN1-22-26P-PKG100		插针	28~26	0.08~0.13	JN1HS~ (中继)
JN1-22-26S-PKG100		插孔			JN1DS~JN1FS~ (直通・弯角)

1盒起接受订购!

压接工具



制造商: JAE



Order
订货范例

型号
CT150-2-JN1-E

特长

JN1系列端子专用压接工具

- 用于压接JN1系列端头的工具。
- 适用工具因端头规格而异。
- 用于直通、弯角、中继型的10芯连接器。



Delivery
交货期

发货日期

1~5个	次日(当日)
6个~	另定

17:00前订购的库存品可当日发货。



Discount
折扣

折扣表

1~9个	标准单价
10~19个	10% off
20个~	15% off

规格表


1个起接受订购!

型号	适用端头
CT150-2-JN1-E	JN1-22-22P-PKG100 JN1-22-22S-PKG100
CT150-2-JN1-B	JN1-22-26P-PKG100 JN1-22-26S-PKG100


包覆剥离尺寸图 请按图中尺寸剥离电线。

(单位: mm)

10芯(压接)型



10芯(焊接)型



4芯(焊接)型

