

コンタクトプローブ/リセプタクル(PCB用) -取付ピッチ78.7mil・100mil (2.0mm・2.54mm)シリーズ-
探针/探针座 (PCB用)
— 安装节距78.7mil・100mil (2.0mm・2.54mm) 系列 —

大订单
对应

BIG ORDER

库存品

最快当天发货

交期缩短

コンタクトプローブ/リセプタクル(ICT用) -取付ピッチ100mil(2.54mm)シリーズ-
探针/探针座 (ICT用)
— 安装节距100mil (2.54mm) 系列 —

大订单
对应

BIG ORDER

库存品

最快当天发货

交期缩短

类似产品比较要点 | 更换参考次数: 25・30万次

CAD数据文件夹名: 26_Contact_Probes_Sensors

Order
订货范例

型式

— 前端形状・末端形状

NP120

—

A

NR604

—

A

■探针

■探针座

CAD 2D 3D

库存

RoHS10

■探针

编号 零件 M材质 S表面处理

① 柱塞 SK4 镀底层镀锌抛光

② 柱塞筒 黄铜 镀底层镀金抛光

③ 弹簧 SWP 镀金抛光

■探针座

编号 M材质 S表面处理

④⑤ 黄铜 镀底层镀金抛光

●探针座带有探针脱落防止块。

NP120・NP120HD(探针)

前端形状图样

A(4分割)

B

C

D

E

G

H(4分割)

J

N

NR120(探针座)

■探针座

型式 组合探针 压入用安装孔尺寸(参考)

NR120

NP120

1.48~1.49mm

NR120T

NP120HD

1.62~1.64mm

型式	前端形状	安装节距 (min.)	全行程 (额定行程)	弹簧压力 初期 2/3行程	容许电流	电阻值	维护参考 使用次数
NP120	A B C D E	78.7mil	6.5mm (4.3mm)	15gf 50gf	3A	60mΩ	25万次
NP120HD	G H J N	2.0mm		25gf 100gf			

■探针

■探针座

CAD 2D 3D

库存

RoHS10

■探针

编号 零件 M材质 S表面处理

① 柱塞 C1730B 镀底层镀锌抛光

② 柱塞筒 铜镍合金 镀底层镀金抛光

③ 弹簧 *不锈钢

■探针座

M材质 S表面处理

黄铜 镀底层镀金抛光

●探针座带有探针脱落防止块。

NP604・NP604HD(探针)

前端形状图样

A

B

C

D19

E

ER

TP604(探针)

前端形状图样

D19

E19

NR604(探针座)

末端形状图样

A 包覆型

B 软钎焊・铆接・端子
安装型

C 软钎焊型

■探针座

型式 末端形状 组合探针 压入用安装孔尺寸(参考)

NR604

A B C

TP604
NP604
NP604HD

1.78~1.79mm

型式	前端形状	安装节距 (min.)	全行程 (额定行程)	弹簧压力 初期 2/3行程	容许电流	电阻值	维护参考 使用次数
NP604	A B C D E	100mil	4mm (2.7mm)	10gf 110gf	3A	50mΩ	30万次
NP604HD	D19 E19	2.54mm		39gf 160gf			
TP604	D19 E19			36gf 100gf			

●右述以外

●NP120HD-C

5 天发货

●上海・广州发货

●遇特殊期间交期有变更，
详情请见 P.9。

数量分类

标准订购 小单 501~

特殊订购 大单 501~

数量

1~500 通常

501~ 另行报价

交货期

通常

另行报价

●超过表中标示的数量时，请在WOS中确认。 P.9

类似产品比较要点 | 更换参考次数: 30万次 * NP60HD为10万次

CAD数据文件夹名: 26_Contact_Probes_Sensors

Order
订货范例

型式

— 前端形状・末端形状

NP60

—

A

NR60

—

A

■探针

■探针座

CAD 2D 3D

库存

RoHS10

■探针

编号 零件 M材质 S表面处理

① 柱塞 C1730B 镀底层镀锌抛光

② 柱塞筒 铜镍合金 镀底层镀金抛光

③ 弹簧 *2 不锈钢

④ 滚珠 黄铜 镀金抛光

■探针座

M材质 S表面处理

黄铜 镀底层镀金抛光

●探针座带有探针脱落防止块。

NP60SF
NP60S

NP60
NP60HD

前端形状图样

A

A20

A24

B

C

D

E

G

H(4分割)

J

M

N

NP60H

前端形状图样

AH

SH

TH

NR60

适用端子 P.1584

末端形状图样

A 包覆型

B 软钎焊・铆接・端子
安装型

C 软钎焊型

■探针座

型式 末端形状 组合探针 压入用安装孔尺寸(参考)

NR60

A B C

NP60SF
NP60S
NP60
NP60H
NP60HD

1.78~1.79mm

型式	前端形状	安装节距 (min.)	全行程 (额定行程)	弹簧压力 初期 2/3行程	容许电流	电阻值	维护参考 使用次数
NP60SF	A A20 A24 B C D E	100mil	6.4mm (4.3mm)	20gf 50gf	3A	50mΩ	30万次
NP60S	G H J M N	2.54mm		100gf			
NP60				150gf			
NP60H	AH SH TH			170gf			
NP60HD	A C G						10万次

●右述以外

●NP60HD-□・NP60SF-C

5 天发货

●上海・广州发货

●遇特殊期间交期有变更，
详情请见 P.9。

数量分类

标准订购 小单 501~

特殊订购 大单 501~

数量

1~500 通常

501~ 另行报价

交货期

通常

另行报价

●超过表中标示的数量时，
请在WOS中确认。 P.9

Delivery
交货期

库存品

2D・3D CAD数据兼备

https://www.misumi.com.cn 米思米

数量分类

标准订购 小单 501~

特殊订购 大单 501~

数量

1~500 通常

501~ 另行报价

交货期

通常

另行报价

●超过表中标示的数量时，
请在WOS中确认。 P.9

MiSUMI 制胜时间 助力智造



检索

26 探针
传感器针

探针

传感器

1578