



SRCB2



库存制 RoHS10


两侧带连接器电缆适用于驱动器MSCTL系列(P.1737)。一端散线电缆适用于驱动器MSDR24-MS(P.1738)。

通用规格

■ 党规电报

■ 常规电缆

- ※一端散线电缆(带末尾B)时, 14针插针连接器(控制器)侧为散线。




5 天发货

数量分类	标准订购
------	------

交货期	通常
-----	----

● 超过表中所示的数量时



9 天发货

数量/米	标准订购	特殊
------	------	----

交货期	通常	另行
-----	----	----

● 超过表中规定的数量时



- ※一端散线电缆(带末尾B)时, 14针插针连接器(控制器)侧为散线。

- 虚线为屏蔽型。

- SRCB2(B)－R、SRCB4(B)－R、SRCB6(B)－R
※一端散线电缆(带末尾B)时，14针插针连接器(控制器)侧为散线。

- ※1 带电磁制动器之外的马达时，该端子为开路。

- ※一端散线电缆(带末尾B)时, 14针插针连接器(控制器)侧为散线。



- 虚线为屏蔽型。

- ※一端散线电缆(带B)时, 14针插针连接器(控制器)侧为散线。

- 虚线为屏蔽型。