

精円・角棒取手  
椭圆形・方型拉手

大订单  
对应  
BIG ORDER

库存品  
最快当天发货

交期缩短



ステンレス・アルミメネジ精円取手  
不锈钢・铝合金内螺纹椭圆形拉手

库存品  
最快当天发货

CAD数据文件名: 43\_Levers\_and\_Pulls

CAD数据文件名: 43\_Levers\_and\_Pulls

请按照选型步骤①~④选择型式和参数后进行订购。

Order 订货范例  
 型式 (1Type · 2A) - 3L 型式 (Type · L)  
 UABR20 - 120 USAN80

椭圆形

Type	材质	表面处理
①UABL	铝合金	滚筒抛光
②UABR	铝合金	静电喷涂(黑色亚光)
③UABLA	铝合金	抛光
④UABLC	SUM22L或SUM24L	镀铬
⑤UABS	SUS304	喷砂

型式 1Type	2A	3L	L1	Lf	H	h	M (粗牙螺纹)	容许负载 (N)	交货期				
									UABL	UABR	UABLA	UABLC	UABS
UABL (滚磨) UABR (静电喷涂) UABLA (抛光) UABLC (钢) UABS (不锈钢)	20	100	113	10	47	34	M6	1100	库存品	库存品	库存品	库存品	库存品
		112	125	10	49	36	M6	1100	库存品	库存品	库存品	库存品	
		120	133	10	51	38	M6	700	库存品	库存品	库存品	库存品	
		128	141	10	51	38	M6	600	库存品	库存品	库存品	库存品	
		160	173	10	51	38	M6	470	库存品	库存品	库存品	库存品	
	26	112	129	12	53	36	M8	2300	库存品	库存品	库存品	库存品	
		120	137	12	55	38	M8	1400	库存品	库存品	库存品	库存品	
		128	145	12	55	38	M8	1200	库存品	库存品	第5天	库存品	
		160	177	12	57	40	M8	600	库存品	库存品	库存品	库存品	
		180	197	12	57	40	M8	500	库存品	库存品	第5天	库存品	
		192	209	12	57	40	M8	470	库存品	库存品	第5天	库存品	
		300	317	12	57	40	M8	470	库存品	库存品	第5天	库存品	
		350	367	12	57	40	M8	380	第5天	第5天	第5天	库存品	
		400	417	12	57	40	M8	300	库存品	库存品	库存品	库存品	

库存品...隔日上海·广州发货 P.9 (17:00前订购的库存品可当日发货。) 制品...上海·广州发货 遇特殊期间交期有变更, 详情请见 P.9.

方型拉手L尺寸固定型

Type	材质	表面处理
①USAN	SUM22L	镀铬
②USANS	SUS304	抛光
③USANA	铝合金	抛光
④USANB	铝合金	静电喷涂(黑色亚光)

型式 Type	L	L1	容许负载 (N)	参考重量 (g)	交货期			
					USAN	USANS	USANA	USANB
USAN (钢) USANS (不锈钢) USANA (铝合金) USANB (黑色铝合金)	80	88	2500	76	库存品	库存品	库存品	库存品
	100	108		88	库存品	库存品	库存品	库存品
	125	133		103	库存品	库存品	库存品	库存品
	160	168		125	库存品	库存品	库存品	库存品
	200	208		150	库存品	库存品	库存品	库存品
	250	258	180	库存品	库存品	第5天	第5天	

库存品...隔日上海·广州发货 P.9 (17:00前订购的库存品可当日发货。) 制品...上海·广州发货 遇特殊期间交期有变更, 详情请见 P.9.

方槽型 USANK

材质	表面处理
锌合金	镀铬

型式 Type	L	L1	W	H	B	S	M (粗牙螺纹)
	100	108	14	30	8	8	M5
	110	120	16	40	10	8	M6
	120	130	16	40	10	8	M6
	188	200	18	50	12	10	M8

Delivery 交货期 库存品 隔日上海·广州发货 P.9 (17:00前订购的库存品可当日发货。) 数量分类 标准订购 小单 特殊订购 大单 数量 1~50 51~ 交货期 通常 另行报价 超过数量请利用WOS进行确认。 P.9

Order 订货范例  
 型式 (Type · L)  
 C-UABS120  
 C-UABS112

不锈钢・铝合金内螺纹椭圆形拉手

Type	材质	表面处理
C-UABS	不锈钢	抛光
C-UABL	铝合金	烤漆(银色)
C-UABR	铝合金	烤漆(黑色)

型式 Type	L	L1	Lf	H	h	重量 (g)	Delivery 交货期	库存品
							隔日上海·广州发货 P.9 (17:00前订购的库存品可当日发货。)	标准订购 小单 特殊订购 大单
C-UABS (不锈钢)	100	110	6	35	25	142	通常	另行报价
	120	130	8	40	30	169		
C-UABL (铝合金 银色)	100	108	10	38	30	40	通常	另行报价
C-UABR (铝合金 黑色)	125	133				45		
	150	158				55		

不锈钢内螺纹椭圆形拉手

Type	材质	表面处理
C-UABS	不锈钢	抛光

型式 Type	L	M
	128	
	150	
	250	
	350	

Delivery 交货期 库存品 隔日上海·广州发货 P.9 (17:00前订购的库存品可当日发货。) 数量分类 标准订购 小单 特殊订购 大单 数量 1~50 51~ 交货期 通常 另行报价 超过数量请利用WOS进行确认。 P.9

