

低圧用ねじ込み継手 一同径タイプー
低圧用拧入型接头
一同径型ー



低圧用ねじ込み継手 一同径タイプー
低圧用拧入型接头
一同径型ー



类似产品比较要点

- ①符合JIS规格产品
- ②厚壁・重型・高强度
- ③RoHS指令对应商品

Order 订货范例 型式(Type・No.)
SUTPE20A

90°弯头型

Type	M材质	S表面处理
SGPPE	FCMB270	热浸镀锌
SUTPE	SCS13A	—
SUTPES	SCS14A	—

* SUTPES32A~50A无

内・外螺纹弯管型

Type	M材质	S表面处理
SGPPEL	FCMB270	热浸镀锌
SUTPEL	SCS13A	—

CAD 2D 3D RoHS10

三通型

Type	M材质	S表面处理
SGPPT	FCMB270	热浸镀锌
SUTPT	SCS13A	—

CAD 2D 3D RoHS10

六角接管

Type	M材质	S表面处理
SGPNR	FCMB270	热浸镀锌
SUTNR	SCS13A	—
SUTNRS	SCS14A	—

* B部形状 No.6A~40A=6角形 50A=8角形

Delivery 交货期
5 天 发 货

- 上海・广州发货
- 遇特殊期间交期有变更, 详情请见 P.9.

●上述以外



隔日上海・广州发货 P.9
(17:00前订购的库存品可当日发货。)

●SGP□□

数量分类	标准订购 小单	特殊订购 大单
数 量	1~10	11~
交货期	通常	另行报价

●超过表中标示的数量时, 请在WOS中确认。 P.9

●SUT□□□

数量分类	标准订购 小单	特殊订购 大单
数 量	1~20	21~
交货期	通常	另行报价

●超过表中标示的数量时, 请在WOS中确认。 P.9



类似产品比较要点

- ①ISO标准同等产品
- ②与米思米品质产品相比壁厚更薄・重量更轻
- ③非RoHS指令对应

Order 订货范例 型式(Type・No.)
C-SUTPE20A

90°弯头型

Type	M材质
C-SUTPE	SCS13A

CAD 2D 3D 库存

内・外螺纹弯管型

Type	M材质
C-SUTPEL	SCS13A

CAD 2D 3D 库存

三通型

Type	M材质
C-SUTPT	SCS13A

CAD 2D 3D 库存

六角接管

Type	M材质
C-SUTNR	SCS13A

CAD 2D 3D 库存

Delivery 交货期
库存品

- 隔日上海・广州发货 P.9
(17:00前订购的库存品可当日发货。)

数量分类	标准订购 小单	特殊订购 大单
数 量	1~50	51~
交货期	通常	另行报价

●超过表中标示的数量时, 请在WOS中确认。 P.9



45 管・接头
阀门・密封圈



检索



检索