

内径选择钢管 / 壁厚选择不锈钢管
内径选择钢管 / 壁厚选择不锈钢管

CAD 数据文件名: 32_Rods

所示价格均为税前价

内径选择钢管

RoHS

Type	材质	表面处理
PISS	STKM17C	—
PISK		四氧化三铁保护膜
PISN		无电解镀锌

■L尺寸公差

以上	以下	公差
100	120	±0.3
121	400	±0.5
401	1000	±0.8

端面未进行表面处理(PISK, PISN相同)

型式 Type	D	V	L 指定单位1mm	单价(元) 1~4根					
				L100~200	L201~400	L401~600	L601~800	L801~1000	
PISS (未处理)	6	3.4	100~1000	21	22	34	44	51	
	8	3.456		24	28	46	60	71	
	10	3.4568		28	48	80	93	103	
	12	3.456810		32	55	80	98	117	
	13	5.6810		31	52	75	99	108	
	14	4.56810		37	63	93	113	134	
	15	4.5681012		38	66	92	118	141	
	16	4.5681012		47	81	113	138	165	
	20	5.6810121516		56	92	156	179	209	
	25	6.81012151620		80	123	193	254	293	
PISK (四氧化三铁保护膜)	6	3.4	100~1000	23	23	37	48	57	
	8	3.456		31	33	53	69	82	
	10	3.4568		32	55	92	117		
	12	3.456810		37	65	95	116	139	
	13	5.6810		37	62	90	111	132	
	14	4.56810		44	76	104	137	153	
	15	4.5681012		47	81	112	138	164	
	16	4.5681012		56	99	136	169	197	
	20	5.6810121516		70	108	172	221	255	
	25	6.81012151620		101	147	247	315	377	
PISN (无电解镀锌)	6	3.4	100~1000	47	71	105	128	154	
	8	3.456		42	84	114	150	168	
	10	3.4568		56	114	156	193	225	
	12	3.456810		64	121	167	216	259	
	13	5.6810		70	132	182	235	280	
	14	4.56810		76	143	198	254	305	
	15	4.5681012		75	142	196	252	288	
	16	4.5681012		85	161	216	287	330	
	20	5.6810121516		100	177	255	326	391	
	25	6.81012151620		126	235	335	446	503	

Order 订货范例: 型式 - V - L
PISS20 - 10 - 400

Delivery 交货期: 11 天发货
上海·广州发货

Price 价格表: 数量折扣表 (数量减价未满足1分时舍去) P. 91
数量 1~4 5~9 10~19 20~49 50~
折扣率 价格表 5% 10% 15% 另行报价

Alterations 追加加工: 型式 - V - L - (MC·WMC·LKC)
PISS20 - 8 - 400 - MC

Code	MC	WMC	LKC
Spec.	在一端追加螺纹加工。	在两端追加螺纹加工。	变更L尺寸公差
指定方法	MC	WMC	LKC
元/1Code	16.5	33	33

壁厚选择不锈钢管

RoHS

■C尺寸

以上	以下	C
D3	D16	0.5
D20	D30	1.0

■L尺寸公差

以上	以下	公差
10	30	±0.2
31	120	±0.3
121	400	±0.5
401	1000	±0.8

材质 SUS304(拉拔管)

型式 Type	D	t 选择	L 指定单位1mm	单价(元) 1~4根					
				L10~100	L101~200	L201~400	L401~600	L601~800	L801~1000
PIPS	3	0.5 1	10~250	22	32	50			
	4	0.5 1		22	33	52			
	5	0.5 1 1.5		21	31	49			
	6	0.5 1 1.5 2		22	33	52	82		
	8	0.5 1 1.5 2		23	33	63	85		
	10	0.5 1 1.5 2 2.5 3		26	45	75	105		
	13	0.5 1 1.5 2 2.5 3		27	50	84	118	188	
	15	1 1.5 2 2.5 3 4 5		36	58	99	141	217	252
	16	1.5 2 2.5 3 4 5		41	67	134	202	262	327
	20	2 2.5 3 4 5		49	83	187	243	347	394
PIPS	25	2.5 3 4 5 6	57	118	233	332	458	567	
	30	4 5 6	67	132	252	378	507	628	

Order 订货范例: 型式 - t - L
PIPS4 - 1 - 125

Delivery 交货期: 11 天发货
上海·广州发货

Price 价格表: 数量折扣表 (数量减价未满足1分时舍去) P. 91
数量 1~4 5~19 20~49 50~99 100~
折扣率 价格表 5% 10% 15% 另行报价

电焊薄肉パイプ / 引き抜き材パイプ - 材質SUS304/STKM13A・C2700・A6063-

电焊不锈钢薄壁管 / 拉拔管

材质SUS304 / STKM13A · C2700 · A6063

CAD 数据文件名: 32_Rods

所示价格均为税前价

电焊不锈钢薄壁管

RoHS

Type	管种类	材质
PIPD	电焊管	SUS304
PIPC	拉拔管	STKM13A
PIPG		C2700(黄铜)
PIPA		A6063

■D公差

D	PIPC PIPG	PIPA
5~6	±0.1	±0.1
8~30	±0.2	±0.4

■L公差

以上	以下	公差
2	6	±0.1
8	30	±0.2
31	120	±0.3
121	400	±0.5
401	1000	±0.8

接缝 (除去焊缝)

型式 Type	D	L 指定单位1mm	t	单价(元) 1~4根						
				L10~100	L101~200	L201~400	L401~600	L601~800	L801~1000	
PIPD (SUS304)	2	10~1000	0.5	13	16	22	30	37	45	
	3			13	16	22	30	37	45	
	4			16	18	28	38	48	58	
	5			19	22	32	42	52	60	
	6			22	26	36	46	54	62	
	8			30	34	48	62	72	82	
	10			33	38	52	66	76	86	
	12			38	42	55	70	78	91	
	15			42	46	60	74	82	94	
	16			34	40	52	65	77	94	
PIPC (STKM13A)	5	10~250	1	15	20	27				
	6			15	20	27	34			
	8			16	22	31	41			
	10			17	23	33	42			
	12			17	23	33	42	53	63	
	13			18	23	35	47	57	69	
	15			18	24	36	47	59	70	
	16			1	18	27	41	55	69	84
	20			1	20	28	44	60	76	93
	25			2	22	33	53	74	94	114
PIPG (C2700)	5	10~250	1	23	36	61				
	6			23	36	61	86			
	8			23	37	65	91			
	10			27	44	78	111			
	12			34	60	108	156	205	254	
	13			1.5	37	66	122	177	232	287
	15			1.5	39	68	125	182	239	296
	20			1	46	81	151	222	292	363
	25			2	47	84	158	232	306	379
	30			2	53	96	182	268	353	438
PIPA (A6063)	5	10~250	1	17	23	33				
	6			17	23	33	44			
	8			18	23	35	47			
	10			18	24	36	47			
	12			18	24	36	47	60	71	
	13			1.5	18	26	39	52	66	79
	15			1.5	19	27	42	56	70	85
	20			2	19	28	42	56	71	86
	25			1	20	30	47	65	82	99
	30			2	23	35	56	79	101	123

Order 订货范例: 型式 - L
PIPC8 - 450

Delivery 交货期: 11 天发货
上海·广州发货

Price 价格表: 数量折扣表 (数量减价未满足1分时舍去) P. 91
数量 1~4 5~19 20~49 50~99 100~
折扣率 价格表 5% 10% 15% 另行报价