

# 冷却水用螺纹转换接头

# 冷却水用L型螺纹转换接头

**JEMM** (外-外螺纹转换)  
**JEMMR** (外-外螺纹转换·内六角孔型)

①R(PT) ②R(PT) JEMM JEMMR  
材质 黄铜 (C3604)  
螺纹部分 JIS B 0203 管用锥螺纹R(PT)

B	d	内六角孔 ∅d1	l	l1	① R(PT)	② R(PT)	型号		单价(元)	
							Type	No.	JEMM	JEMMR
14	6	∅6	10	10	1/8	1/8	JEMM JEMMR	11 12 13 22 23 33	请询价 2种方法 P.51	
17						1/4				
21						3/8				
17	8	∅8	10	10	1/4	1/4	JEMM JEMMR	11 12 13 22 23 33	请询价 2种方法 P.51	
21						3/8				
21	10	∅10	12	12	3/8	3/8				

请在常压980kPa (10kgf/cm<sup>2</sup>) 以下使用。

**JEMF** (内-外螺纹转换)  
**JEMFR** (内-外螺纹转换·内六角孔型)

①Rc(PT) ②R(PT) JEMF JEMFR  
材质 黄铜 (C3604)  
螺纹部分 JIS B 0203 管用锥螺纹 R<sub>Rc</sub>(PT)

A	B	d	内六角孔 ∅d1	l	l1	① Rc(PT)	② R(PT)	型号		单价(元)	
								Type	No.	JEMF	JEMFR
14	17	6	∅6	10	10	1/8	1/8	JEMF JEMFR	11 12 21 22 23 31 32 33	请询价 2种方法 P.51	
							1/4				
							1/8				
16	21	8	∅8	12	10	1/4	1/4	JEMF JEMFR	11 12 21 22 23 31 32 33	请询价 2种方法 P.51	
							1/8				
							3/8				
							1/8				
							1/4				
16	21	10	∅10	12	12	3/8	3/8	JEMF JEMFR	11 12 21 22 23 31 32 33	请询价 2种方法 P.51	
							1/8				
							1/4				

请在常压980kPa (10kgf/cm<sup>2</sup>) 以下使用。

**JEFS** (内-内螺纹转换)  
**JEFSR** (内-内螺纹转换·内六角孔型)

①Rc(PT) ②Rc(PT) JEFS JEFSR  
材质 黄铜 (C3604)  
螺纹部分 JIS B 0203 管用锥螺纹Rc(PT)

B	d	内六角孔 ∅d1	l	l1	① Rc(PT)	② Rc(PT)	型号		单价(元)	
							Type	No.	JEFS	JEFSR
17	6	∅6	10	10	1/8	1/8	JEFS JEFSR	11 12 22 23 33	请询价 2种方法 P.51	
						1/4				
19	8	∅8	10	12	1/4	3/8				
22	10	∅10	12	12	3/8	3/8				

请在常压980kPa (10kgf/cm<sup>2</sup>) 以下使用。

**•JEFS · JEFSR**  
9天发货  
上海·广州发货  
数量>101时, 请另询交货期。

**•JEMM · JEMMR · JEMF · JEMFR**  
库存品  
隔日上海·广州发货 P.37  
(17:00前订购的库存品可当日发货。)  
数量>101时, 请另询交货期。

Order 订货范例 型号 JEMM 23 JEMF 21 JEFS 23  
Delivery 交货期

**JEFL** (内-外螺纹转换)

①Rc(PT) ②R(PT) JEFL  
材质 黄铜 (C3604)  
螺纹部分 JIS B 0203 管用锥螺纹 R<sub>Rc</sub>(PT)

**JEFLR** (内-外螺纹转换·内六角孔型)

①Rc(PT) ②R(PT) JEFLR  
材质 黄铜 (C3604)  
螺纹部分 JIS B 0203 管用锥螺纹 R<sub>Rc</sub>(PT)

A	内六角孔		L	C	l	① Rc(PT)	② R(PT)	型号		单价(元)	
	∅B	∅b						Type	No.	JEFL	JEFLR
14	∅6	-	35	12	9	1/8	1/8	JEFL JEFLR	11 12 21 22 23 32 33	请询价 2种方法 P.51	
			37				1/4				
17.5	∅6	-	41	11	9	1/4	1/8	JEFL JEFLR	11 12 21 22 23 32 33	请询价 2种方法 P.51	
			43				1/4				
22	∅8	-	45	13	11	3/8	1/8	JEFL JEFLR	11 12 21 22 23 32 33	请询价 2种方法 P.51	
			48				1/4				
			50				3/8				
14	∅6	∅6	35	12	9	1/8	1/8				
17.5	∅6	∅6	47.3	15.3	11	1/4	1/4				
22	∅8	∅8	56	18	13	3/8	3/8				

请在常压980kPa (10kgf/cm<sup>2</sup>) 以下使用。

**JELF** (45°内-外螺纹转换)

①Rc(PT) ②R(PT) JELF  
材质 黄铜 (C3604)  
螺纹部分 JIS B 0203 管用锥螺纹 R<sub>Rc</sub>(PT)

H	内六角孔 ∅d	① Rc(PT)	② R(PT)	l	L	型号		单价(元)	
						Type	No.	JELF	JELFR
19	∅6	1/8	1/8	10	30	JELF JELFR	11 12	请询价 2种方法 P.51	
	∅8		1/4	12	32				

请在常压980kPa (10kgf/cm<sup>2</sup>) 以下使用。

Order 订货范例 型号 JEFL 12 JELF 11

**•JEFL · JELF**  
库存品  
隔日上海·广州发货 P.37  
(17:00前订购的库存品可当日发货。)  
数量>101时, 请另询交货期。

**•JEFLR**  
9天发货  
上海·广州发货  
数量>101时, 请另询交货期。

冷却相关零件②  
接头软管模具内部冷却