


■干燥机备品备件表

品名	规格	受注型号	适用机型	单台 用量	推荐更 换频率	图示	安装位置及说明
干燥过滤器 输送过滤器 再生过滤器	φ145×158	MATSUI—53143	MJ3 MJ5 DMD4 LTDD2	1个	1年		 过滤器安装位置。直接打开前盖，更换内部的过滤器即可
	φ200×250	MATSUI—50890	MJ3 DMD4	1个	1年		
	φ200×350	MATSUI—50905	MJ3 DMD4	1个	1年		
	φ180×209	MATSUI—69485	DPD	1个	1年		
再生过滤棉 (再生风口)	φ150×10	MATSUI—53142	MJ3 DMS2 DMZ2 DMD4	1个	1年		 安装过滤器盖在内侧， 打开后直接更换即可
干燥过滤器 密封圈 & 输送过滤器 密封圈	φ198硅胶	MATSUI—53111	MJ3 MGD MJ5 LTDD2 DMD4 JL4	1个	1年		 安装过滤器盖在内侧， 打开后直接更换即可
	φ258×10硅胶	MATSUI—53109	MJ3 DMD4	1个	1年		 安装过滤器盖在内侧， 打开后直接更换即可

■吸料机备品备件表

品名	规格	受注型号	适用机型	单台 用量	推荐更 换频率	图示	安装位置及说明
过滤器 (旋风 分离器用)	φ145×158	MATSUI—53141	JL4	1个	1年		 过滤器安装位置。直接打开上盖，更换内部的过滤器和盖内密封圈即可
U型密封圈 (集尘桶用)	φ198硅胶	MATSUI—53111	JL4 MJ3 MGD MJ5 LTDD2 DMD4	1个	1年		

■小料斗备品备件表

品名	规格	受注型号	适用机型	单台 用量	推荐更 换频率	图示	安装位置
过滤网密封垫	丁腈橡胶 φ157	MATSUI—53103	JC/MVH/ APH/CJC/ ACJC03	1&2	1年		 过滤网及密封垫安装位置。直接打开上盖，更换内部的过滤器和盖内密封圈即可
	丁腈橡胶 φ217	MATSUI—53104	JC/MVH/ APH/CJC/ ACJC06	1&2	1年		
	丁腈橡胶 φ261	MATSUI—53105	JC/MVH/ APH/CJC/ ACJC09	1&2	1年		
	丁腈橡胶 φ316	MATSUI—53106	JC/MVH/ APH/CJC/ ACJC18	1&2	1年		
过滤网	电解研磨网板 φ153×1 120×15×1.5	MATSUI—53137	JC/MVH/ APH/CJC/ ACJC03	1	3年		 过滤布组件安装位置。打开盖子后可直接进行更换
	电解研磨网板 φ213×1 120×15×1.5	MATSUI—53138	JC/MVH/ APH/CJC/ ACJC06	1	3年		
	电解研磨网板 φ257×1 120×15×1.5	MATSUI—53139	JC/MVH/ APH/CJC/ ACJC09	1	3年		
	电解研磨网板 φ312×1 120×15×1.5	MATSUI—53140	JC/MVH/ APH/CJC/ ACJC18	1	3年		
排气过滤布	无纺布 φ60×8	MATSUI—52621	JC03/06/09/18	1	1年		
排气过滤布压簧	不锈钢钢丝 φ1×150	MATSUI—52622		1	3年		
排气过滤布压板	网板 φ59×0.6	MATSUI—55310		2	3年		



Order
订货范围

型号
MATSUI—53143



Price
价格
元



Delivery
交货期

4 天 发 货
上海发货

可同时提供部品更换、保养、维修服务，详细介绍请参阅P.74说明。

请询价

下述2种方法

P.433

Web报价 | 米思米报价 | 百度一下
https://www.misumi.com.cn/
Fax报价 | 021-6710-8687
不明之处，请致电：021-6710-8701