


COUPLERS FOR NORMAL-FLOW COOLING WATER -PLUGS-

日本标准普通流量冷却水用接头
—内接头—




产品导引

P.66

COUPLERS FOR NORMAL-FLOW COOLING WATER -SOCKETS-

美国标准普通流量冷却水用接头
—外接头—



产品导引

P.66

* 绿色文字产品库存消耗完毕后废止。

■外螺纹安装

C—KPM
(外六角肩型)

适用于P.234的外接头

材质 黄铜

适用外接头	外接头连接部分		L	B	内孔 d	锥度外螺纹 R(PT)	l ₁	型号	
	V	ℓ						Type	No.
普通流量 冷却水用接头系列 外接头孔径 V=8	8	15	33	11	6	1/8	12	C—KPM (外六角肩型)	1
				14					2
				17					3

C—LJPSH
(外六角肩加长型)

适用于P.234的外接头

材质 黄铜

适用外接头	外接头连接部分		D1	D2	内孔 d	锥度外螺纹 R(PT)	l ₁	型号		L
	V	ℓ						Type	No.	
普通流量 冷却水用接头系列 外接头孔径 V=8	8	15	11	10	6	1/8	12	C—LJPSH (外六角肩加长型)	1	100 110 150
			14	13.5					2	

Order 订货范例

型号 — L

C—KPM 1

C—LJPSH 2 — 100

Delivery 交货期

库存品

Price 价格

询价联系方式:
WOS: <https://www.misumi.com.cn/> P.19
TEL: 021-6710-8701 / FAX: 021-6710-8687 P.270

* 绿色文字产品库存消耗完毕后废止。

软管安装用
C—F120—MJTSH
(耐热120℃・无自封阀)

适用于P.235的内接头

材质 黄铜

适用内接头	内接头连接部分		L	内孔 d ₁	软管接头部分		型号	
	孔径V	D ₁			a	E	Type	No.
冷却水用接头 前端直径 V=9.4	9.4	17	52	5	7.3	25	软管安装用 C—F120—MJTSH	2
				6	10.5			3

❗C—F120—MJTSH不带自封阀。请在确认水温、水压后再进行外接头的拆卸。

软管安装用—L型
C—F120—MJTSL
(耐热120℃・无自封阀)

适用于P.235的内接头

材质 黄铜

适用内接头	内接头连接部分		L (参考)	内孔 d ₁	软管接头部分		型号	
	V	D ₁			a	E (参考)	Type	No.
冷却水用接头 前端直径 V=9.4	9.4	17	(38.5)	5	7.3	(34)	软管安装用—L型 C—F120—MJTSL	2

❗C—F120—MJTSL不带自封阀。请在确认水温、水压后再进行外接头的拆卸。

Order 订货范例

型号

C—F120—MJTSH 2

Delivery 交货期

库存品

Price 价格

询价联系方式:
WOS: <https://www.misumi.com.cn/> P.19
TEL: 021-6710-8701 / FAX: 021-6710-8687 P.270