

排屑性优异的3刃型，特价产品！可从切入开始进行连续高效切削的多功能型立铣刀

アルミ加工用超硬スクエアエンドミル

铝加工用硬质合金平头型立铣刀

● 3刃 / 40°螺旋角 / 短刃型 -3枚刃/40°ネジレ/ショートタイプ-

XEC-ALHEM3SC



图1





图2



材质											
规格	  										
普通钢 (S45C~S55C,SS400,SCM)	调质钢 (NAK55,NAK80,HPM1)	高硬度钢 (S136,8407,H13,SKS,SKH51,DC53)			不锈钢 (SUS303,SUS304)	铸铁 (FC,FCD)	铝合金	钛合金	铜合金	石墨	树脂
~39HRC	~45HRC	~52HRC	~54HRC	~65HRC	~35HRC		◎		○	○	○

◎=最适合 ○=适合

型号	刃径 D	刃长 ℓ	全长 L	柄径 d	图号	单价(元)		
						1~4支	5~9支	10~29支
XEC-ALHEM3SC (40°螺旋角・标准型)	3	8	50	6	1	询价 下述2种方法 24小时在线 Web报价 FAX报价 请详参见 P.28		
	4	11	50	6	1			
	5	13	50	6	1			
	6	16	50	6	2			
	8	20	60	8	2			
	10	22	72	10	2			
	12	26	75	12	2			

切削条件 P.278



Order
订货范围

XEC-ALHEM3SC 10

型号 刃径(D)



Delivery
交货期

库存品

隔日上海发货 P.22
(17:00前订购的库存品可当日发货。)
30支以上交货期请另询。



特点！

- 锋利的切削刃，可有效防止铝加工时独有的积屑瘤。
- 切削性优异，无振颤，可实现高精度的加工。
- 排屑性能良好，可实现高效加工。

■ 铝材加工后工件表面比较结果

米思米XEC

竞争公司



网上选购米思米产品！
MISUMI-VONA e-Catalog

<http://cn.misumi-ec.com/tool/>

米思米产品的技术窗口
021-6391-7109