

面板安装型插座

RoHS



2D CAD
可从网页下载

螺丝固定 IP44

Delivery 交货期

发货日期

10个~ **第10天**

非库存品

特长 暗式面板安装型大容量工业插座

- 尼龙外壳，方便轻巧。
- 外盖具有支撑效果。可在室外恶劣环境中适用。
- 电线不用外漏，具有隐蔽性，可保持走线的美观。
- 防护等级IP44。



注意

- 组装方法请参考 [P3459页](#)
- 选择时请考虑适用电压。
- 与直通型插头 [P3460页](#) 组合使用。
- 规格表中的尺寸由于工厂生产过程中模具等变更，为非保证值。
- 该产品以10的倍数起定。

Order 订货范例


型号

BTC-PR-163-230

ex Example 使用范例



尺寸图



规格表

单位: mm

| 型号 | 电流 (A) | 芯数 | 电压 (V) | a | b | c | d | e | f | h | i | k | l | m | 外形图 | 参考重量 (g/个) |
|----------------|--------|----|--------|-----|-----|------|------|-----|----|----|----|-----|----|------|-------|------------|
| BTC-PR-163-230 | 16 | 3 | 230 | 65 | 65 | 52 | 52 | 5.5 | 7 | 17 | 51 | 70 | 45 | 8.5 | 图 (A) | 100 |
| BTC-PR-164-400 | | 4 | 400 | 65 | 65 | 52 | 52 | 5.5 | 7 | 26 | 53 | 80 | 45 | 12 | | 135 |
| BTC-PR-165-400 | | 5 | 400 | 75 | 75 | 60 | 60 | 5.5 | 7 | 23 | 53 | 85 | 55 | 15.5 | | 155 |
| BTC-PR-323-230 | 32 | 3 | 230 | 75 | 75 | 60.5 | 60.5 | 5.5 | 8 | 36 | 53 | 90 | 60 | 13 | 图 (A) | 190 |
| BTC-PR-324-400 | | 4 | 400 | 75 | 75 | 60.5 | 60.5 | 5.5 | 8 | 36 | 53 | 90 | 60 | 13 | | 205 |
| BTC-PR-325-400 | | 5 | 400 | 75 | 75 | 70 | 70 | 5.5 | 8 | 19 | 53 | 98 | 60 | 17 | | 210 |
| BTC-PR-633-230 | 63 | 3 | 230 | 107 | 100 | 85 | 77 | 6.5 | 12 | 56 | 77 | 110 | 88 | 7 | 图 (B) | 550 |
| BTC-PR-634-400 | | 4 | 400 | 107 | 100 | 85 | 77 | 6.5 | 12 | 56 | 77 | 110 | 88 | 7 | | 610 |
| BTC-PR-635-400 | | 5 | 400 | 107 | 100 | 85 | 77 | 6.5 | 12 | 56 | 77 | 110 | 88 | 7 | | 210 |



即时报价 询价请详参 [P0208](#)

Web 报价 <http://cn.misumi-ec.com>

E-mail 报价 | elcs@misumi.sh.cn
Fax 报价 | 021-6710-8687

| 型号 | 电流 (A) | 芯数 | 电压 (V) | 颜色指示 | 适用电线 (mm ²) | 接线方式 | 单价折扣率 | | | |
|----------------|--------|----|--------|------|-------------------------|------|-------|-------|-------|-------|
| | | | | | | | 10个 | 20个 | 30个 | 40个以上 |
| BTC-PR-163-230 | 16 | 3 | 230 | 蓝色 | 1.5~4 | 螺丝固定 | 标准单价 | 9.5折起 | 9.0折起 | 另定 |
| BTC-PR-164-400 | | 4 | 400 | 红色 | | | | | | |
| BTC-PR-165-400 | | 5 | 400 | 红色 | | | | | | |
| BTC-PR-323-230 | 32 | 3 | 230 | 蓝色 | 2.5~6 | | | | | |
| BTC-PR-324-400 | | 4 | 400 | 红色 | | | | | | |
| BTC-PR-325-400 | | 5 | 400 | 红色 | | | | | | |
| BTC-PR-633-230 | 63 | 3 | 230 | 蓝色 | 6~25 | | | | | |
| BTC-PR-634-400 | | 4 | 400 | 红色 | | | | | | |
| BTC-PR-635-400 | | 5 | 400 | 红色 | | | | | | |

- MIL规格圆形连接器 MMS
- MIL规格圆形连接器 (经济型) EMS
- MIL规格圆形连接器 (防水) MMS
- MIL规格卡扣连接器 VGM
- 耐环境连接器 (耐热·真空) LEB
- 螺纹式连接器 (NCS/NJC/MNS)
- 小型螺纹式连接器 (PLT/RO3)
- 防水螺纹式连接器 (NWPCN/JW/MWS)
- 小型防水螺纹式连接器 (R04/XS2)
- 树脂螺纹防水连接器PSCW
- 欧规螺纹式连接器 NET
- 欧规螺纹防水连接器 (CE06/JL04V/GCW)
- 卡扣式连接器 MBC
- 卡扣式防水连接器 (NB01/CE01/JL05/MWB)
- 快速插拔连接器 (NR/PRC03/PRC04)
- 小型快速插拔连接器 (PRC05/HR10/MWP)
- 快速插拔防水连接器NRW
- 小型快速插拔防水连接器 (CM10/JN1)
- 插入型 DIN/MINI DIN 连接器
- M12 无源分线盒 CTBC
- M23 型连接器
- 大容量工业用连接器 BTC
- 大容量工业用连接器 (防水) BWTC