

经济型自粘式扎带固定座



2D CAD
可从网页下载

特长 物美价廉的经济型自粘式扎带固定座

阻燃 室内使用

●低价格的自粘式扎带固定座，既可双面胶固定，也可用螺丝固定。



·颜色，柔软度可能会因制造商的变更而改变。

注意

■要寻找本页产品的高品质类型▶5327页。

材质特性

材质	尼龙66, UL94V-2
使用温度范围	-40℃~+85℃
颜色	白色




Delivery
交货期

发货日期	
1~10包	次日(当日)
11包~	另定

17:00前订购的库存品可当日发货。

库存品

尺寸图



(单位: mm)

即时报价 询价请详参 ▶ 0208

1 Web报价 <http://cn.misumi-ec.com> 米思米报价 百度一下

2 E-mail报价 | elcs@misumi.sh.cn

3 Fax报价 | 021-6710-8687

型号	每包装	尺寸(mm)			扎孔宽度 mm	螺丝孔径	单价折扣率			
		L(长)	W(宽)	H(高)			1~9包	10~29包	30~49包	50包以上
YXCTM-13-100P	100个	12.7	12.7	3.2	3.2	不带孔	标准单价	7.5折起	6.0折起	另定
YXCTM-19-100P		19	19	4.4	4	φ3.5				
YXCTM-28-100P		27.7	27.7	5.7	5.3	φ5.7				

经济型螺丝固定扎带固定座



2D CAD
可从网页下载

特长 物美价廉的经济型螺丝固定式扎带固定座

阻燃 室内使用

●低价格的螺丝固定式扎带固定座，可反复使用。



·颜色，柔软度可能会因制造商的变更而改变。

注意

■要寻找本页产品的高品质类型▶5326页。

材质特性

材质	尼龙66, UL94V-2
使用温度范围	-40℃~+85℃
颜色	白色



Delivery
交货期

发货日期	
1~10包	次日(当日)
11包~	另定

17:00前订购的库存品可当日发货。



库存品

尺寸图

YXCTM-15S/YXCTM-23S

YXCTM-19S

(单位: mm)



即时报价 询价请详参 ▶ 0208

1 Web报价 <http://cn.misumi-ec.com> 米思米报价 百度一下

2 E-mail报价 | elcs@misumi.sh.cn

3 Fax报价 | 021-6710-8687

型号	每包装	尺寸(mm)			扎孔宽度 mm	螺丝孔径	单价折扣率			
		L(长)	W(宽)	H(高)			1~9包	10~29包	30~49包	50包以上
YXCTM-19S-100P	100个	19	9.5	5	5	φ3.4	标准单价	8.0折起	7.5折起	另定
YXCTM-15S-100P		15	10	7	5	φ3				
YXCTM-23S-100P		23	16	9	9	φ6				