



制造商: 明纬

Order
订货范例

型号

MACP-40-12

特长

经济型AC电源适配器

- 同时取得CCC, CE, UL等多种认证。
- 备有40W, 60W两种功率, 方便选型。
- 本产品不含AC侧电源线, 请至▶1353~1375页选购适当长度的电源线搭配使用。



注意

- 请勿对产品自行拆卸, 或更换其内部元器件。
- 选购电源线时请务必确认其插头形状与适配器相匹配。

CCC

UL

Delivery
交货期

发货日期

1~10台 次日(当日)

11台~ 另定

17:00前订购的库存品可当日发货。

Discount
折扣

折扣表

1~4台 标准单价

5~9台 10% off

10台~ 15% off

规格表


1台起接受订购!

型号	MACP-40-12	MACP-40-24	MACP-60-12	MACP-60-24
额定输出功率	40W		60W	
输出电压	12V	24V	12V	24V
输入电压	AC90~264V, DC135~370V			
输入频率	47~63Hz			
输入电流	1A/AC115V、0.5A/AC230V		1.4A/AC115V、1A/AC230V	
效率	89%	91%	89.5%	90.5%
浪涌电流 (AC230V)	65A			
漏电流 (AC240V)	0.75mA			
输出额定电流	3.34A	1.67A	5A	2.5A
输出电压精度	±3.0%		±3.0%	
纹波和噪声	150mVp-p	180mVp-p	150mVp-p	180mVp-p
线性调整率	±1.0%			
负载调整率	±3.0%	±2.5%	±3.0%	
启动时间 (AC115/230V) (最大负载时)	1000ms			
上升时间 (AC115/230V) (最大负载时)	50ms			
保持时间 (AC115/230V) (最大负载时)	15ms/50ms			
过载保护	输出功率	105%~150%		
	保护模式	打嗝模式, 负载异常条件移除后可自动恢复		
过压保护	输出电压	额定输出电压的105%~135%		
	保护模式	关闭输出电压, 重启后恢复		
工作环境	温度	-30~+70°C		
	湿度	20~90%RH, 无冷凝		
储存环境	温度	-40°C~+85°C		
	湿度系数	10~95%RH		
绝缘阻抗 (DC500V)	I/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG: 100MΩ			
耐压	I/P-O/P: 3kVAC I/P-FG: 2kVAC O/P-FG: 0.5kVAC			
耐振性	10~500Hz, 2G 10分钟/周期, X、Y、Z轴各60分钟			
适用标准	安规认证	UL60950-1, TUV EN60950-1, BSMI CNS14336, CCC GB4943		
	电磁耐受	符合EN61000-4-2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, A级轻工业标准		
	电磁抗扰度	符合EN55022 class B, FCC PART 15/CISPR22 class B, CNS13438 class B, GB9254, GB17625.1		
尺寸 (L×W×H)	125×50×31.5mm			
重量	310g			


■ 尺寸图

(单位: mm)


本体



DC侧电缆



DC输出插头




插头类型	DC电源侧插头尺寸		
	E (外径)	F (内径)	L (长度)
P1J	5.5	2.1	11.0

型号	本体			DC侧电缆长度(±50)			DC侧插头类型
	A	B	C	铁氧体磁环	12V	24V	
MACP-40	125	50	31.5	有	1200	1800	P1J
MACP-60	125	50	31.5		1200	1800	P1J

AC侧电缆(本产品不含AC侧电缆, 请至▶1353~1375页进行选购)


CCC规格

CCC-3PS-C13-长度




PSE规格

JP-3PS-C13S-长度




UL规格

UL3P-W-长度



VDE规格

VDE-3PS-C13S-2



继电器

开关按钮·
指示灯

蜂鸣器

多层信号灯·
旋转报警灯

LED灯

开关电源

噪声滤波器

铁氧体磁环

变压器

电路保护器

保险丝

测量仪表

AC/DC风扇

AC电源线

接插件

电源分配器