

安装孔: 5.5×8长孔



Order  
订货范例

型号	
MRA-1000	

1根起接受订购!

型号	全长L (mm)
MRA-500	500
MRA-1000	1000

**特长** 安装面强化型铝制DIN导轨



注意

• 两端开孔位置无法指定, 随机变化。

**M**材质特性


材质	铝合金
表面处理	阳极氧化处理
适用螺丝	M5

切断面



**尺寸图**

(单位: mm)



钢制 经济型



2D CAD  
可从网页下载



Order  
订货范例

型号	
DRST-1100AA-700	

1根起接受订购!

型号	全长L (mm)
DRST-1100AA-1000	1000

■非库存品

类型	全长L (mm)
DRST-1100AA	100~990 可以10mm为单位 指定尺寸

**特长** 经济型钢制导轨

- 可自由指定尺寸的经济型钢制导轨。
- 高强度, 经久耐用。
- 镀五彩锌, 耐腐蚀。



注意

• 两端开孔位置无法指定, 随机变化。

**M**材质特性


材质	冷轧钢板
表面处理	电镀锌, 铬酸钝化处理
适用螺丝	M4

截面



**尺寸图**

(单位: mm)  
公差: ±0.2mm



Delivery  
交货期

●库存品

发货日期

1~100根	次日(当日)
101根~	另定

17:00前订购的库存品可当日发货。

●非库存品

发货日期

1~10根	第3天
11根~	另定



Discount  
折扣

折扣表

1~9根	标准单价
10~19根	23% off
20根~	32% off