



**特长** 追加人气产品·CAT6A对应品  
无屏蔽直通型RJ45线缆转接器

- 前后均为RJ45接口，用于网线的转接。
- CAT6 UTP(无屏蔽)型线缆适用。
- 可直接安装于方形开孔面板上。



※外观及规格可能会有变更，恕不预先通知。



Order 订货范例

型号


NW080-88S-C6R

**规格**

型号	NW080-88S-C6R	NW080-88S-SI-C6A-WH
连接器	RJ45(接口)	
类别	CAT6	CAT6A
颜色	黑	白
形状	直通型	
接线	同号接线	
额定电压	1000V	
额定电流	1.5A	
阻燃等级	UL94V-0	
使用温度范围	-10~+60℃	
保管温度范围	-40~+68℃	
材质	外壳	ABS / PC塑料
	端子	预处理→镀镍，表面→镀金
重量(g)	5	6


**接线图**

RJ45同号接线




**尺寸图**

(单位: mm)



**安装尺寸图(推荐)**

(单位: mm)



※板厚1.5~1.7mm



Example 使用范例

