

双把手式基座(中继固定用)



特长

MISUMI独创经济型、高可靠性、耐环境型防水双把手式中继用基座

- 可根据芯数组装各系列连接器的防水型中继用基座。
- 与大型连接器制造商的产品完全兼容!
- 与配对侧连接器之间的拆装靠操作2个把手便可实现,固定后的连接非常稳定。
- 罩壳整体为铝合金压铸结构,非常牢固。



注意

- 连接对象为双把手式电缆安装型罩壳。
- 该基座底面未开孔,故电缆不能从面板背面连接。但横向电缆引出口开设在两面,请根据具体情况区分使用。
- 防水接头、接头盖采用“公制螺纹”。请参阅▶748页。

IP65 手柄锁定

Delivery
交货期

发货日期

1~10个 次日(当日)

11个~ 另定

17:00前订购的库存品可当日发货。

Discount
折扣

折扣表

1~9个 标准单价

10~19个 10% off

20个~ 15% off

Order
订货范例

型号

M2DC-10-10BT


规格表

1个起接受订购!

型号	罩壳类型	适用连接器芯数					
		E型	EE型	A型	Q型	D型	DD型
M2DC-10-10BT	E型	10	18	-	-	-	42
M2DC-10-10BK		10	18	-	-	-	42
M2DC-16-16BT		16	32	-	-	40	72
M2DC-16-16BK		16	32	-	-	40	72
M2DC-24-24BT		24	46	-	-	64	108
M2DC-24-24BK		24	46	-	-	64	108

尺寸图

(单位: mm)



型号	基座高度	螺纹规格	规格	a	b	c	h	d	e	p	q	重量(g)
M2DC-10-10BT	低	M20×1.5	10B	94	52	18	58	59	15	82	40	270
M2DC-16-16BT		M25×1.5	16B	117	57	21.5	63	59	15	105	45	320
M2DC-24-24BT		M25×1.5	24B	144	57	21.5	63	59	15	132	45	370
M2DC-10-10BK	高	M32×1.5	10B	94	57	30	81	59	15	82	45	380
M2DC-16-16BK		M32×1.5	16B	117	57	30	81	59	15	105	45	440
M2DC-24-24BK		M32×1.5	24B	144	57	30	81	59	15	132	45	500