

# 平皮带

④ 选择选配皮带时，请选择马达A、B。(马达C仅可选择标准皮带)

Order 订货范例

型式 - B - L - 马达 - 输出 - 电压 - 规格 - 齿轮头减速比 - 皮带规格 - 马达制造厂选择

SVKA - 100 - 1000 - 25 - TA220 - IM - 25 - H - C

输送机类型	皮带规格	标准皮带	选配皮带1	选配皮带2	无皮带
SVKA SVKN CVGA CVGN CVSFA CVSE CVSX CVMA	一般用	H(绿色) W(白色) HG(绿色)	-	HY(黄绿色) HBN(天蓝色)	J (无皮带)
	滑动用	G(绿色) S(白色)	-	-	
	倾斜传送用	LG(绿色) LW(白色)	-	-	
	保持规格	-	GG(绿色) GW(白色)	GSN(绿色)	
	耐油规格	O(藏青色) OH(绿色) OG(绿色)	OW(白色)	ON(白色)	
	非粘接规格	N(白色) NS(白色)	NB(天蓝色) NBG(灰绿色) HH(绿色) HW(白色)	NWN(白色) NSN(天蓝色) NGN(灰绿色) HBG(绿色) HBW(白色) BW(白色)	
	食品传送用	F(白色)	KW(白色) KSB(天蓝色) PHB(天蓝色)	PHN(天蓝色) PWN(白色) KWN(白色)	
	电子零件传送用	D(黑色) DS(黑色)	-	DG(黑色)	

④ 高输出型输送机(CVSE、CVSX)备有选配皮带1、选配皮带2和无皮带三种类型。

输送机类型	皮带规格	标准皮带	选配皮带1	选配皮带2	无皮带
SVKB SVKR CVGB CVGP CVSFC CVSF CVSY CVMB CVSJA	一般用	H(绿色) W(白色)	-	-	J (无皮带)
	滑动用	G(绿色) S(白色)	-	-	
	倾斜传送用	-	-	-	
	保持规格	-	-	GG(绿色) GW(白色)	
	耐油规格	O(绿色)	OW(白色)	-	
	非粘接规格	N(白色)	NB(天蓝色) NBG(灰绿色) HH(绿色) HW(白色)	-	
	食品传送用	-	KW(白色) KSB(天蓝色) PHB(天蓝色)	-	
	电子零件传送用	D(黑色)	-	-	

④ 高输出型输送机(CVSF、CVSY)备有选配皮带1、选配皮带2和无皮带三种类型。

输送机类型	皮带规格	标准皮带	选配皮带1	选配皮带2	无皮带
CVGC CVGR CVSFB	一般用	H(绿色) W(白色) HG(绿色)	-	HY(黄绿色) HBN(天蓝色) HGN(绿色)	J (无皮带)
	滑动用	G(绿色) S(白色)	-	-	
	倾斜传送用	LG(绿色) LW(白色)	-	-	
	保持规格	-	GG(绿色) GW(白色)	GSN(绿色)	
	耐油规格	O(藏青色) OH(绿色) OG(绿色)	OW(白色)	ON(白色)	
	非粘接规格	N(白色) NS(白色)	NB(天蓝色) NBG(灰绿色) HH(绿色) HW(白色)	NWN(白色) NSN(天蓝色) NGN(灰绿色) HBG(绿色) HBW(白色) BW(白色)	
	食品传送用	F(白色)	KW(白色) KSB(天蓝色) PHB(天蓝色)	PHN(天蓝色) PWN(白色) KWN(白色) KDN(白色)	
	电子零件传送用	D(黑色) DS(黑色)	-	DG(黑色)	

输送机类型	皮带规格	标准皮带	选配皮带1	选配皮带2	无皮带
CVGD CVGW CVSFD	一般用	H(绿色) W(白色)	-	-	J (无皮带)
	滑动用	G(绿色) S(白色) SN(白色)	-	-	
	倾斜传送用	-	-	-	
	保持规格	-	-	GG(绿色) GW(白色)	
	耐油规格	O(绿色)	OW(白色)	-	
	非粘接规格	N(白色)	NB(天蓝色) NBG(灰绿色) HH(绿色) HW(白色)	HBG(绿色)	
	食品传送用	-	KW(白色) KSB(天蓝色) PHB(天蓝色)	-	
	电子零件传送用	D(黑色)	-	-	

输送机类型	皮带规格	标准皮带	选配皮带1	选配皮带2	无皮带
CVLPA	一般用	HG(绿色)	-	HBN(天蓝色)	J (无皮带)
	滑动用	-	-	-	
	倾斜传送用	-	-	-	
	保持规格	-	GG(绿色) GW(白色)	-	
	耐油规格	OH(绿色)	OW(白色)	-	
	非粘接规格	NS(白色)	NB(天蓝色) NBG(灰绿色) HH(绿色) HW(白色)	-	
	食品传送用	-	KW(白色) KSB(天蓝色)	-	
	电子零件传送用	DS(黑色)	-	-	

输送机类型	皮带规格	标准皮带	选配皮带1	选配皮带2	无皮带
CVSMA	一般用	H(绿色) W(白色) HG(绿色)	-	-	J (无皮带)
	滑动用	G(绿色) S(白色)	-	-	
	倾斜传送用	-	-	-	
	保持规格	-	GG(绿色) GW(白色)	-	
	耐油规格	O(藏青色) OH(绿色)	OW(白色)	-	
	非粘接规格	N(白色) NS(白色)	NB(天蓝色) NBG(灰绿色) HH(绿色) HW(白色)	-	
	食品传送用	F(白色)	KW(白色) KSB(天蓝色)	-	
	电子零件传送用	D(黑色) DS(黑色)	-	-	

输送机类型	皮带规格	标准皮带	选配皮带1	选配皮带2	无皮带
CVSMB	一般用	H(绿色) W(白色) HG(绿色)	-	-	J (无皮带)
	滑动用	G(绿色) S(白色)	-	-	
	倾斜传送用	-	-	-	
	保持规格	-	GG(绿色) GW(白色)	-	
	耐油规格	O(藏青色) OH(绿色) OG(绿色)	OW(白色)	-	
	非粘接规格	N(白色) NS(白色)	NB(天蓝色) NBG(灰绿色) HH(绿色) HW(白色)	-	
	食品传送用	F(白色)	KW(白色) KSB(天蓝色)	-	
	电子零件传送用	D(黑色) DS(黑色)	-	-	

④ 各皮带的性能请参阅 P.1029。

④ 同步齿形带和塑料链条请参阅 P.1031。