



标准型用内镶件

一箭头深度标准・浅型一



RoHS

内镶件



No.	dh7	B	L	K
3	1.4	2	8	3
4	1.9	2.8	8	3
5	2.3	3.4	8	4
6	2.8	4	8	4
8	4	5.6	10	4
10	5	6.5	12	6
16	10	12	14	6
20	12	14	16	6

No.	箭头深度(mm)	
	标准	浅型
3	0.22	—
4	0.25	0.14
6	0.4	0.18
8	0.4	0.2
10	0.5	0.22

材质 SUS420
硬度 50~53HRC

详情 P.562

本页所介绍的内镶件可与P.567的日期章组件中的外镶件及P.570的外镶件产品配套使用。

年份章

显示标识	型号		年	单价(元)	
	Type	No.		DYY	DYYU
年	DYY DYYU (浅箭头型) No.4~20 No.3除外	3	18 [2018年用] ※2018年11月起由于生产调整变更为第9天发货。 2019年4月起将停止销售。 19 [2019年用] (2018年9月起可指定) ※2019年11月起由于生产调整变更为第9天发货。 2020年4月起将停止销售。 20 [2020年用] (2019年9月起可指定) ※2020年11月起由于生产调整变更为第9天发货。 2021年4月起将停止销售。		
		4			
		5			
		6			
		8			
		10			
16					
20					

空白章

显示标识	型号		单价(元)	
	Type	No.	DN	DNU
空白	DN DNU (浅箭头型) No.4~20 No.3除外	3		
		4		
		5		
		6		
		8		
		10		
16				
20				

Order 订货范例
型号 — 年
DYY 6 — 18
DN 10

Delivery 交货期
库存品
5 天发货
隔日上海・广州发货 (17:00前订购的库存品可当日发货。)
数量>101时, 请另询交货期。


文字指定型

显示标识	型号		刻印文字 (指定2个文字・显示标识的蓝字部分)	单价(元)
	Type	No.		
2个文字	DYM	5	1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 A F K P U Z B G L Q V C H M R W D I N S X E J O T Y	请询价 2种方法 P.51
		6		
		8		
		10		
		16		
		20		

Order 订货范例
型号 — 刻印文字
DYM 10 — AB


Delivery 交货期
9 天发货
上海・广州发货
数量>101时, 请另询交货期。

标准型用外镶件



RoHS

外镶件



Dm6	Dh7	dH7	L
3	3	1.4	8
4	4	1.9	8
5	5	2.3	8
6	6	2.8	8
8	8	4	10
10	10	5	12
16	16	10	14
20	20	12	16

材质 SUS420
硬度 50~53HRC

详情 P.562

年份调换章

显示标识	外镶件分度	型号	年	单价(元)
4年度型	12等分	DT-R	18 [2018~2021年用] ※2018年11月起由于生产调整变更为第9天发货。 2019年4月起将停止销售。 19 [2019~2022年用] (2018年9月起可指定) ※2019年11月起由于生产调整变更为第9天发货。 2020年4月起将停止销售。 20 [2020~2023年用] (2019年9月起可指定) ※2020年11月起由于生产调整变更为第9天发货。 2021年4月起将停止销售。	请询价 P.51
			4	
			5	
			6	
			8	
			10	
16				
20				
6年度型	12等分	DTS-R	18 [2018~2023年用] ※2018年11月起由于生产调整变更为第9天发货。 2019年4月起将停止销售。 19 [2019~2024年用] (2018年9月起可指定) ※2019年11月起由于生产调整变更为第9天发货。 2020年4月起将停止销售。 20 [2020~2025年用] (2019年9月起可指定) ※2020年11月起由于生产调整变更为第9天发货。 2021年4月起将停止销售。	请询价 P.51
			4	
			5	
			6	
			8	
			10	
16				

Order 订货范例
型号 — 年
DT-R 16 — 18
DTD-R 10

Delivery 交货期
库存品
5 天发货
隔日上海・广州发货 (17:00前订购的库存品可当日发货。)
数量>101时, 请另询交货期。

文字指定型

显示标识	型号		刻印文字 (指定1~3个文字・显示标识的蓝字部分)	单价(元)							
	Type	D		1M	2M	3M	4M	5M	6M	10M	12M
DT-R	1M	5	1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 A F K P U Z B G L Q V C H M R W D I N S T E J O T Y	请询价 2种方法 P.51							
	2M	6									
	3M	8									
	4M	10									
	5M	16									
	6M	20									
	10M	20									
	12M	20									

“/” (斜线)、“-” (减号)、“ ” (空格) 分别用 “/”、“#”、“%” 指定。DT-R5M・DT-R6M 不适用于D5规格。

Order 订货范例
型号 — ①刻印文字 — ②刻印文字 — ③刻印文字 — ④刻印文字 — ⑤刻印文字 — ⑥刻印文字 ... — ⑫刻印文字
DT-R 3M 6 — POM — PS — SAN
DT-R 6M 20 — 18 — 19 — 20 — 21 — 22 — 23
DT-R12M 16 — % — 1 — 2 — 3 — 4 — 5 ... — F

Delivery 交货期
9 天发货
上海・广州发货
数量>101时, 请另询交货期。

デットマーク
ガス抜き

日期章
排气元件