

アルミ蝶番/アルミ異形蝶番/アルミ蝶番極低頭ボルトタイプ/蝶番用ナット
铝合金蝶形铰链/铝合金异形蝶形铰链/铝合金蝶形超短头螺栓型/蝶形铰链用螺帽



交期缩短

CAD数据文件夹名: 43_Levers_and_Pulls

Order 型式(Type・No.)
订货范例 HHPNSN5
HHPNST6


■铝合金蝶形铰链
■铝合金异形蝶形铰链



CAD 2D 3D

RoHS

HHPNSN (本色阳极氧化处理)
HHPBSN (黑色阳极氧化处理)
HHPSF (异形用: 本色阳极氧化处理)




■材质 A6063S-T5 衬套: 聚缩醛
■表面处理 阳极氧化处理


Example 使用范例

・安装到铝合金型材时所需的螺栓、螺帽组件请参阅P2093。
边长45的型材 边长30的型材 边长30的型材 边长30的型材

HHPSF845-6



异形型材连接



同形型材连接

●异形蝶形铰链

HHPSF 6-5: 边长20的型材(槽宽6mm)安装到边长30的型材(槽宽8mm)上。
HHPSF 8-6: 边长30的型材(槽宽8mm)安装到边长40的型材(槽宽10mm)上。
HHPSF845-5: 边长20的型材(槽宽6mm)安装到边长45的型材(槽宽10mm)上。
HHPSF 8-5: 边长20的型材(槽宽6mm)安装到边长40的型材(槽宽10mm)上。
HHPSF845-6: 边长30的型材(槽宽8mm)安装到边长45的型材(槽宽10mm)上。

●要将蝶形铰链安装在面板等处时, 建议使用下面的蝶形铰链用螺帽。

型式		*容许负载		重量	L	W	K	P	J	S	N		T	E	R	交货期
Type	No.	kg	N	g							通孔	沉孔				
HHPNSN HHPBSN (黑色阳极氧化处理)	5			22			11	25	7.5	21	5.5	11		5	5	HHPNSN HHPBSN 库存品 库存品
	6	10	98	30	47		48	8.5	30	8	32					
	8			48			62	13	37	10	42					
	8-45	15	147	70	63		80	10	43	16.5	47					

型式		*容许负载		重量	L	W	K	P	J	S	N		T	E	R	交货期
Type	No.	kg	N	g							通孔	沉孔				
HHPSF (异形用)	6-5	10	98	33	47	44.75	8.5	30	10.75	26.5	5.5	11	3.5	5.5	5.5	HHPSF 库存品
	8-5	10	98	43	63	54.25	13	37	15.25	31.5	6.5	13	3.5	5.5	5.5	
	845-5	10	98	43	63	55.5	13	37	14	34	6.5	13	3.5	5.5	5.5	
	8-6	15	147	48	63	62	13	37	12.5	37	6.5	13	3.5	5.5	5.5	库存品
	845-6	15	147	48	63	62	13	37	11.5	39	6.5	13	3.5	5.5	5.5	
	845-6	15	147	48	63	62	13	37	11.5	39	6.5	13	3.5	5.5	5.5	库存品

*容许负载为使用2个时的数值。 隔日上海・广州发货 P.83 (17:00前订购的库存品可当日发货。) 交货期可能发生延迟, 请知晓。


■铝合金蝶形铰链
超短头螺栓型



CAD 2D 3D

RoHS

HHPNST




■材质 A6063
衬套: 聚缩醛
■表面处理 本色阳极氧化处理

Example 使用范例

也可用普通的内六角螺栓进行安装。
●要将蝶形铰链安装在面板等处时, 建议使用下面的蝶形铰链用螺帽。

超短头螺栓 (P.1780)

内六角螺栓 (P.1763)



型式		*容许负载		重量	L	W	K	P	J	S	通孔	D 沉孔	E	交货期
Type	No.	kg	N	g										
HHPNST	5			22		36	11	25	7.5	21	5.5	10	5	库存品
	6	10	98	34	47	48	8.5	30	8	32				库存品
	8			49	63	62	13	37	10	42	6.5	11	5.5	库存品

*容许负载为使用2个时的数值。 隔日上海・广州发货 P.83 (17:00前订购的库存品可当日发货。) 交货期可能发生延迟, 请知晓。

请按照选型步骤①~③选择型式和参数后进行订购。

Order 型式(①Type・②No.) - ③孔数
订货范例 HHPNT5 - 3


■蝶形铰链用螺帽



CAD 2D 3D

HHPNT

HHPFNT



■材质 A6063
衬套: 聚缩醛
■表面处理 本色阳极氧化处理

Delivery 交货期

数量分类	标准订购	特殊订购
小单	1~10	11~
数量	通常	另行报价
交货期	通常	另行报价

●超过数量请利用WOS进行确认。 P.83

型式	①Type	②No.	③孔数	B	A	P	M	交货期
HHPNT	5	2	2	9	34	25	5	库存品
		3	3		59			
		4	4		100			
	6	2	2	10	40	30		6 库存品
		3	3		70			
		4	4		120			
HHPFNT	5	2	2	14	33	20	5	第9天
		3	3		55			
		4	4		98			

●库存品: 隔日上海・广州发货 P.83 (17:00前订购的库存品可当日发货。)
●交货期可能发生延迟, 请知晓。
●制作品: 上海・广州发货

■面板上安装蝶形铰链的适用螺帽

蝶形铰链	No.	孔数	蝶形铰链适用螺帽
HHPNSN	5		HHPNT5-2
HHPBSN	6		HHPNT6-2
HHPST	8	2	HHPNT8-2
HHPNSN	8-45		HHPNT845-2
HHPBSN	8-6		HHPNT8-2
HHPSF	845-6		HHPNT8-2
SHHPS	5	3	HHPNT5-3
	6		HHPNT6-3
	8		HHPNT8-3
	845		HHPNT845-3
HHPFLN	5		HHPNT5-2
HHPFDLN	6	2	HHPNT6-2
	8-45		HHPNT8-2

●HHPSJ6、SHPSNA6、SHHPSZ6不适用。


アルミ蝶番 ロングタイプ・ショートタイプ/突起付アルミ蝶番
铝合金蝶形铰链加长型・短型/带突起铝合金蝶形铰链



CAD数据文件夹名: 43_Levers_and_Pulls

Order 型式(Type・No.)
订货范例 HHPNSNC5
HHPNSNL6
HHPNSDT5

■铝合金蝶形铰链短型




CAD 2D 3D

RoHS

短型

HHPNSNC
(本色阳极氧化处理)
HHPBSNC
(黑色阳极氧化处理)



■材质 A6063S-T5 衬套: 聚缩醛
■表面处理 阳极氧化处理

型式		*容许负载		重量	W	J	S	T	E	R
Type	No.	kg	N	g						
HHPNSNC HHPBSNC (黑色阳极氧化处理)	5			19	36	7.5	21		5	5
	6	10	98	24	48	8	32	3.5		
	8			27	62	10	42		5.5	5.5
	8-45	15	147	36	80	16.5	47	4.5		

*容许负载为使用2个时的数值。

■铝合金蝶形铰链加长型




CAD 2D 3D

RoHS

加长型

HHPNSNL
(本色阳极氧化处理)
HHPBSNL
(黑色阳极氧化处理)



■材质 A6063S-T5 衬套: 聚缩醛
■表面处理 阳极氧化处理

型式		*容许负载		重量	L	W	K	P	J	S	N		T	E	R
Type	No.	kg	N	g							通孔	铰链孔			
HHPNSNL HHPBSNL (黑色阳极氧化处理)	5			49	66	36	8	25	7.5	21	5.5	11	3.5	5	5
	6	15	147	69	78	48	9	30	8	32					
	8			106		62			10	42	6.5	13		5.5	5.5
	8-45	23	220	144	113	80	13.5	43	16.5	47			4.5		

*容许负载为使用2个时的数值。


■带突起铝合金蝶形铰链



CAD 2D 3D


RoHS

HHPNSDT



Example 使用范例

由于带凸起, 安装时不易发生横向偏移。
可轻松安装。



・安装到铝合金型材时所需的螺栓、螺帽组件请参阅P2093。
●要将蝶形铰链安装在面板等处时, 建议使用P2351的蝶形铰链用螺帽。

型式		*容许负载		重量	L	W	K	P	J	S	N		E	A	R
Type	No.	kg	N	g							通孔	铰链孔			
HHPNSDT	5			23		36	11	25	7.5	21	5.5	11	5	5.5	5
	6	10	98	35	47	48	8.5	30	8	32	6.5	13	5.5	7.5	5.5
	8			51	63	62	13	37	10	42			9.5		

*容许负载为使用2个时的数值。

Delivery 交货期

库存品

●隔日上海・广州发货 P.83 (17:00前订购的库存品可当日发货。)
●交货期可能发生延迟, 请知晓。

数量分类	标准订购	特殊订购
小单	1~10	11~
数量	通常	另行报价
交货期	通常	另行报价

●超过数量请利用WOS进行确认。 P.83

请询价 下述2种方法
Web报价 FAX报价
P.87 请致电: 021-6710-8701