


# 真空配管用接头

NW(KF) 法兰型

交易咨询 (如报价/订货)  
请联系 TEL: 021-6710-8701

CAD 数据文件夹名: 43\_Sanitary\_Vacuum\_Tanks


■NW法兰 **RoHS** **FRNWF**



最高使用温度200℃ **M** 材质 SUS304

型式		A	B	C	D	L	单价(元)
Type	No.						
FRNWF	10	30	12.2	10.0	13.8	20	请询价 3种方法 23前-3
	16	30	17.2	17.5	21.7		
	25	40	26.2	23.0	27.2		
	40	55	41.2	37.1	42.7		
	50	75	52.2	54.9	60.5		


■NW长法兰 **RoHS** **FRNWLFL**



最高使用温度200℃ **M** 材质 SUS304

型式		A	B	C	D	L	单价(元)
Type	No.						
FRNWLFL	10	30	12.2	10.0	13.8	50	请询价 3种方法 23前-3
	16	30	17.2	17.5	21.7		
	25	40	26.2	23.0	27.2		
	40	55	41.2	37.1	42.7		
	50	75	52.2	54.9	60.5		


■NW盲法兰 **RoHS** **FRNWBFL**



最高使用温度200℃ **M** 材质 SUS304

型式		A	B	C	D	T	单价(元)
Type	No.						
FRNWBFL	10	30	12.2	6.0		5	请询价 3种方法 23前-3
	16	30	17.2	11.0			
	25	40	26.2	20.0	2.5		
	40	55	41.2	35.0			
	50	75	52.2	46.0			

■定心环带外圈 **RoHS** **FRNWR**




最高使用温度150℃ **M** 材质 环: SUS316L  
O型圈: 氟橡胶(维顿)

型式		A	B	单价(元)
Type	No.			
FRNWR	16	30	32	请询价 3种方法 23前-3
	25	40	42	
	40	55	57	
	50	75	77	

◆ No.10・16可通用。  
■特长 定心环可防止O形圈脱落并抑制其变形。

■弯管 **RoHS** **FRNWE**




最高使用温度200℃ **M** 材质 SUS304

型式		A	B	C	L	单价(元)
Type	No.					
FRNWE	10	30	13.8	10	40	请询价 3种方法 23前-3
	16	30	21.7	16	40	
	25	40	27.2	23	50	
	40	55	42.7	37.1	65	
	50	75	60.5	54.9	80	

Order 订货范例 **型式** FRNWF16 **Delivery 交货期** **FRNWR** 9天发货 **左述以外** 13天发货  
 上海・广州发货 上海・广州发货


■接套 **RoHS** **FRNWN**



最高使用温度200℃ **M** 材质 SUS304

型式		A	B	C	单价(元)
Type	No.				
FRNWN	10	30	13.8	10	请询价 3种方法 23前-3
	16	30	21.7	16	
	25	40	27.2	24	
	40	55	42.7	39	
	50	75	60.5	55	


■异径法兰接头 **RoHS** **FRNWJ**



最高使用温度200℃ **M** 材质 SUS304

型式		A1	A2	B	C	单价(元)
Type	No.					
FRNWJ	25-10	40	30	14	10	请询价 3种方法 23前-3
	25-16	40	30	20	16	
	40-16	55	30	20	16	
	40-25	55	40	28.0	24	
	50-25	75	40	44	39	


■三通 **RoHS** **FRNWT**



最高使用温度200℃ **M** 材质 SUS304

型式		A	B	C	L	单价(元)
Type	No.					
FRNWT	10	30	13.8	10	40	请询价 3种方法 23前-3
	16	30	21.7	16	40	
	25	40	27.2	23	50	
	40	55	42.7	37.1	65	
	50	75	60.5	54.9	80	


■外螺纹转换接头 **RoHS** **FRNFA**



最高使用温度200℃ **M** 材质 SUS304

型式		公称代号	R (PT)	A	B	C	L	单价(元)
Type	No.							
FRNFA	16	1	1/8	30	10.5	7.1	50	请询价 3种方法 23前-3
		2	1/4	40	13.8	9.4		
		3	3/8	55	17.3	12.7		
	40	2	1/4	55	13.8	9.4		
		3	3/8	55	17.3	12.7		
		4	1/2	75	21.7	16.1		

■固定夹 **RoHS** **FRNWC**




最高使用温度200℃ **M** 材质 主体: 铝合金  
螺纹部: SUS304

型式		d	D	L	T	单价(元)
Type	No.					
FRNWC	16	20	42	61	17	请询价 3种方法 23前-3
	25	30	52	72	17	
	40	44	70	90	17	
	50	62	94	123	25	

Order 订货范例 **型式** FRNFA25 **公称** 2

Delivery 交货期 **FRNWC** 9天发货  
 上海・广州发货  
 上述以外 13天发货  
 上海・广州发货



■特长 这是在超高真空装置的辅助排气系统和抽气系统的高真空装置中使用的配管零件。  
 NW(KF)法兰型配管零件可在不使用适合ISO・KF工具的情况下频繁拆装。  
 ■规格 尺寸与外形遵照ISO2861/1-1974・JISB8365:1988。