

盖板螺栓

一 盒装・单品销售一



CAD数据文件名: 31_Screws

请按照选型步骤①~④选择型式和参数后进行订购。

Order 订货范例

型式 (①Type · ②M) - ③ℓ - ④L


GUTB2 - 2.5 - 4

GUTBN3 - 2 - 4

内六角孔型





BOX-GUTB: 盒装
GUTB: 单品



M	A	E	B	d	D
2	3.8	2	1.5	1.5	-
2.6	4.5	2.5	2	1.8	-
3	5.5	3	2.5	2.2	7
4	7	4	3	3	10
5	8.5	5	4	3.9	12
6	10	6	5	4.5	12
8	13	8	6	6.3	14

GUTBN (带尼龙垫圈)



从框架上拆下盖板时，螺栓不会从盖板上脱落。(但必须在盖板上进行螺纹加工)

M	材质	强度分类
相当于SUS304		相当于A2-70

盒装 作为库存备用或使用数量多时，盒装购买更划算。

型式	①Type	②M	③ℓ	④L	盒装数量
BOX-GUTB (不锈钢)	3	4	10	12	200个/盒
			15		
			20		
			25		
	4	3	8		
			10		
			12		
			15		
	5	5	10		
			12		
			15		
			20		
6	8	20			
		25			
		30			
		30			
8	10	25			
		40			

单品

型式	①Type	②M (粗牙螺纹)	③ℓ	④L
GUTB	2	2.5	4	6 8 10 12 15
			2.6	3
	3	3.5	2	4 6 8 10 12 15
			4	6 8 10 12 15 20
	4	4	3	6 8 10 12 15
			5	10 12 15 20
	5	5	3	8 10 12 15 20
			6	12 15 20 25
	6	6	4	8 10 12 15 20
			8	12 15 20 25 30
	8	8	5	8 10 12 15 20
			10	12 15 20 25 30 40
GUTBN	3	3.5	4	6 8 10 12 15
			4	8 10 12 15 20
	4	4	3	6 8 10 12 15
			5	10 12 15 20
	5	5	3	8 10 12 15 20
			6	12 15 20 25
	6	6	4	8 10 12 15 20
			8	12 15 20 30
	8	8	5	8 10 12 15 20
			10	15 20 30 40

Delivery 交货期

色型式

库存品

隔日上海·广州发货 (17:00前订购的库存品可当日发货。)

交货期可能发生延迟，请知晓。

GUTB · GUTBN

数量分类 标准订购 特殊订购

数量 1~100 101~

交货期 通常 另行报价

色型式

9 天发货

上海·广州发货

请询价 下述2种方法

Web报价 FAX报价

请致电: 021-6710-8701

超过表中所示的数量时，请在WOS中确认。

P.77

Alterations 追加加工

型式 (①Type · ②M) - ③ℓ - ④L - (MC)

GUTB2 - 2.5 - 4 - MC

11 天发货

上海·广州发货

Alteration Code Spec.

可以1mm为单位指定螺纹长度、变更L尺寸。

指定方法 MC3-LC10

M MC LC M MC LC

盖板螺栓

一 圆头螺栓型/全长指定型一



CAD数据文件名: 31_Screws


请按照选型步骤①~④选择型式和参数后进行订购。

Order 订货范例

型式 (①Type · ②M) - ③ℓ

CBBT5 - 20

圆头螺栓型



M	材质	强度分类
相当于SUS304		相当于A2-50

型式	①Type	②M	③ℓ	ℓ	A	E (最大)	B	C (最小)	d			
CBBT	3	8	10	12	15	20	4	5.5	1.6	2	1.04	2.2
	4	10	12	15	20	5	7.5	2.2	2.5	1.3	3	
	5	12	15	20	25	6	9.5	2.7	3	1.56	3.9	
	6	12	15	20	25	8	10.5	3.3	4	2.08	4.5	

Delivery 交货期

库存品

隔日上海·广州发货 (17:00前订购的库存品可当日发货。)

交货期可能发生延迟，请知晓。

请询价 下述2种方法

Web报价 FAX报价

请致电: 021-6710-8701

超过表中所示的数量时，请在WOS中确认。

P.77

请按照选型步骤①~④选择型式和参数后进行订购。

Order 订货范例


型式 (①Type · ②M) - ③ℓ - ④L

FRNCS6 - 8 - 20

全长指定 内六角孔型




Type	M	材质	S	表面处理	强度分类
FGUTM		SCM435		无电解镀锌	相当于8.8
FGUTS		相当于SUS304		-	相当于A2-70



全长指定 滚花型




Type	M	材质
FRNCS		SUS303



全长指定 圆头螺栓型



Type	M	材质	强度分类
FCBBS		相当于SUS304	相当于A2-50



型式	①Type	②M	指定单位1mm			ℓ · L 加工条件		
			③ℓ	④L	ℓ · L			
FGUTM FGUTS FRNCS FCBBS	3	2~18	5~16	5~20	4~20	6~20	6~25	ℓ ≤ L
	4	3~18	5~16	5~25	6~20	6~20	6~30	
	5	3~23	5~20	5~25	8~25	8~25	8~30	
	6	4~28	8~20	8~30	8~30	8~25	8~35	
	8	5~38	10~20	10~45	8~40	8~25	8~50	

M	A	A1	A2	E	E1	E2 (最大)	B	B2	C (最小)	d	d2
3	5.5	12	5.5	3	2.5	1.6	2.5	2	1.04	2.2	6
4	7	16	7.5	4	3.5	2.2	3	2.5	1.3	3	8
5	8.5	20	9.5	5	4	2.7	4	3	1.56	3.9	10
6	10	24	10.5	6	5	3.3	5	4	2.08	4.5	12
8	13	30	14	8	6	4.4	6	5	2.6	6.3	16

Delivery 交货期

10 天发货

上海·广州发货

数量分类 标准订购 特殊订购

数量 1~49 50~

交货期 通常 另行报价

31 螺丝·垫圈