



キャスト ー中荷重ー 車輪材質: ナイロン  
脚轮  
ー中載型ー 輪材質: 尼龙



CAD数据文件夹名: 42\_Casters

类似产品比较要点 | RoHS: 不适用 行走试验标准: 基于GB的厂家内部标准(详情参阅P.2197)

请按照选型步骤①~③选择型式和参数后进行订购。

Order 订货范例 型式(①Type · ②D) - ③轮材质  
C-CTEJ80 - N

■万向型

Type	主体 M材质	主体 S表面处理	轮 M材质(颜色)	轴承 回转部	轴承 轮部
C-CTEJ	SPCC	镀锌	尼龙(白色)	有	无

CAD 2D 3D

型式	②D	③轮材质	H	E	r	容许负载(N)	重量(g)
C-CTEJ	80	N(尼龙)	106	37.5	77.5	1000	637
	100		128	40	90	1200	760
	125		153	47	109.5	1600	900

■固定型

Type	主体 M材质	主体 S表面处理	轮 M材质(颜色)	轴承 回转部	轴承 轮部
C-CTEK	SPCC	镀锌	尼龙(白色)	无	无

CAD 2D 3D

型式	②D	③轮材质	H	容许负载(N)	重量(g)
C-CTEK	80	N(尼龙)	106	1000	397
	100		128	1200	600
	125		153	1600	680

■万向型+带挡块型

Type	主体 M材质	主体 S表面处理	轮 M材质(颜色)	轴承 回转部	轴承 轮部
C-CTES	SPCC	镀锌	尼龙(白色)	有	无

CAD 2D 3D

型式	②D	③轮材质	H	E	r	容许负载(N)	重量(g)
C-CTES	80	N(尼龙)	106	37.5	125	1000	790
	100		128	40	1200	850	
	125		153	47	1600	1000	

Delivery 交货期

库存品

数量分类 标准订购 特殊订购  
小单 大单

数量 1~100 101~  
交货期 通常 另行报价

超过表中所示的数量时, 请在WOS中确认。 P.83

请询价 下述2种方法  
Web询价 FAX询价  
P.87 请致电: 021-6710-0701



キャスト ー中荷重ー 車輪材質: ポリプロピレン  
脚轮  
ー中載型ー 輪材質: 聚丙烯



CAD数据文件夹名: 42\_Casters

类似产品比较要点 | RoHS: 不适用 行走试验标准: 基于GB的厂家内部标准(详情参阅P.2197)

请按照选型步骤①~③选择型式和参数后进行订购。

Order 订货范例 型式(①Type · ②D) - ③轮材质  
C-CTFJ80 - P

■万向型

Type	主体 M材质	主体 S表面处理	轮 M材质(颜色)	轴承 回转部	轴承 轮部
C-CTFJ	SPCC	镀锌	聚丙烯(白色)	有	无

CAD 2D 3D

型式	②D	③轮材质	H	B	E	r	容许负载(N)	重量(g)
C-CTFJ	80	P(聚丙烯)	106	35	37.5	77.5	600	608
	100		128		40	90	700	727
	125		153		47	109.5	900	861

■固定型

Type	主体 M材质	主体 S表面处理	轮 M材质(颜色)	轴承 回转部	轴承 轮部
C-CTFK	SPCC	镀锌	聚丙烯(白色)	无	无

CAD 2D 3D

型式	②D	③轮材质	H	B	容许负载(N)	重量(g)
C-CTFK	80	P(聚丙烯)	106	35	600	373
	100		128		700	574
	125		153		900	647

■万向型+带挡块型

Type	主体 M材质	主体 S表面处理	轮 M材质(颜色)	轴承 回转部	轴承 轮部
C-CTFS	SPCC	镀锌	聚丙烯(白色)	有	无

CAD 2D 3D

型式	②D	③轮材质	H	B	E	r	容许负载(N)	重量(g)
C-CTFS	80	P(聚丙烯)	106	35	37.5	125	600	770
	100		128		40	1200	828	
	125		153		47	127	900	976

Delivery 交货期

库存品

数量分类 标准订购 特殊订购  
小单 大单

数量 1~100 101~  
交货期 通常 另行报价

超过表中所示的数量时, 请在WOS中确认。 P.83

请询价 下述2种方法  
Web询价 FAX询价  
P.87 请致电: 021-6710-0701