


キャスト 一重荷重一 車輪材質：ウレタン
脚輪
一重載型一 輪材質：聚氨脂

CAD数据文件夹名: 42_Casters

 Order
订货范例

型式 (1Type · 2D)	—	3 轮材质
C-CTHJ100	—	U

■ 万向型

Type	主体		轮		轴承	
	M 材质	S 表面处理	M 材质 (颜色)	回转部	轮部	
C-CTHJ	SPCC	镀锌	聚氢脂 (橙色)	有	有	

Technical drawings of the castor wheel showing dimensions and views:

- Side View: Dimensions B (width) and H (height).
- Top View: Dimensions E (width) and X (height).
- Detail View: Dimensions L (length), 76.2, 92.1, 114, and 100. A 2D callout points to the swivel plate.
- X向视图: X-direction view.

型式		③ 轮材质	H	B	E	r	容许负载 (N)	重量 (g)
① Type	② D							
C—CTHJ	100	U(聚氨脂)	142	45	32	82	2800	1800
	125		165		36	98.5	3300	2300

■ 固定型



Type	主体		轮		轴承	
C-CTHK	M材质 SPCC	S表面处理 镀锌	M材质(颜色) 聚酰胺(橙色)	回转部 无	轮部 有	





X向视图





型式		③ 轮材质	H	B	容许负载 (N)	重量 (g)
① Type	② D					
C—CTHK	100	U(聚氨酯)	142	45	2800	1400
	125		165		3300	2000

■ 万向型 + 带挡块型



Type	主体		轮	轴承	
C-CTHS	M 材质	S 表面处理	M 材质 (颜色)	回转部	轮部
	SPCC	镀锌	聚氨酯 (橙色)	有	有

X向视图

CAD

2D
3D

型式		❶ 轮材质	H	B	E	r	容许负载 (N)	重量 (g)
❶ Type	❷ D							
C—CTHS	100	U(聚氨酯)	142	45	32	97	2800	2600
	125		165		36	100.5	3300	3300

请询价 下述2种方法



24小时在线
Web报价



FAX报价

☎ P.87 请致电: 021-6710-8701

请询价 下述2种方法



24小时在线
Web报价



FAX报价

P.87 请致电: 021-6710-8701