

【高精度】手動XY軸 アリ溝 送りねじ式
【高精度】手动XY轴 燕尾槽 进给丝杠型滑台
—标准型—



【中精度】手動XY軸 アリ溝 送りねじ式
【中精度】手动XY轴 燕尾槽 进给丝杠型滑台
—标准型—



类似产品比较要点 | 滑动更为顺畅，耐用性更佳，容许力矩负载有保证


CAD数据文件夹名：28_Stages

类似产品比较要点 | 通过改进结构，中国本土化生产，以“低廉”价格，保证“必要精度”的产品


CAD数据文件夹名：28_Stages

■特长：厚度为30mm～的燕尾槽进给丝杠型XY轴滑台。可代替使用调整螺栓等的微调机构。相较XYFES系列，滑动顺畅性更佳。


Order 型式(Type・No.)
订货范例 XYEG25




XYEG25



XYEG40



XYEG60



※受滑台结构的限制，深度变浅。

材 质 (主体)无铜黄铜
(进给旋钮)铝合金
黑色氟树脂处理

型式 Type	No.	滑台面 (mm)	移动量 (mm)	旋钮旋转1圈的 移动量(mm)	耐负载 (N)	移动精度(μm) 直线度	容许力矩负载(N・m)			XY轴直交度 (μm)	自重 (kg)	附件	
							上下摆动	左右摆动	侧向滚动			Type M-L	数量
XYEG	25	25×25	±5	0.5	28.4	30	1.3	1.5	1.3	70	0.12	SCB2-8	4
	40	40×40	±7		27.4		3.0	3.0	3.0		0.44	SCB3-6	
	60	60×60	±9		33.3		4.0	4.0	4.0		1.04	SCB4-6	

最小读数(游标刻度)：0.1mm/刻度

Delivery 交货期 库存品
隔日上海・广州发货 P.9
(17:00前订购的库存品可当日发货。)

数量分类	标准订购 小单	特殊订购 大单
数 量	1~9	10~
交货期	通常	另行报价

超过表中标示的数量时，请在WOS中确认。 P.9

Alterations 追加加工 型式 (R)
XYEG25 - R
9 无发货
隔日上海・广州发货 P.9
(17:00前订购的库存品可当日发货。)


Alteration	Spec.	Code
变更夹紧位置变更 (左右反向)		R

详细尺寸请根据CAD数据进行确认。




■特长：螺距为0.5mm的进给丝杠型滑台，进给精度高。
经过工艺改善后，精度得以大幅提升。在性能与价格之间寻得完美平衡的产品。


Order 型式(Type・No.)
订货范例 XYFES40




XYFES25



XYFES40



XYFES60



※受滑台结构的限制，深度变浅。

材 质 铝合金
S 表面处理 黑色阳极氧化处理

型式 Type	No.	滑台面 (mm)	移动量 (mm)	旋钮旋转1圈的 移动量 (mm)	耐负载 (N)	移动精度 (μm) 直线度	自重 (kg)
XYFES	25	25×25	±5	0.5	27.4	30	0.09
	40	40×40	±7				0.16
	60	60×60	±8				0.36

最小读数(游标刻度)：0.1mm/刻度

Delivery 交货期 库存品
隔日上海・广州发货 P.9
(17:00前订购的库存品可当日发货。)

数量分类	标准订购 小单	大单	特殊订购 大单
数 量	1~10	11~30	31~
交货期	通常	+8天	另行报价

超过表中标示的数量时，请在WOS中确认。 P.9



一点建议：XYFES的底面安装孔
无论从表面与背面均可固定。

安装孔 放大图	XYFES25	XYFES40	XYFES60	Alteration	变更夹紧位置 (反向型)
				Spec.	
安装 螺纹尺寸	① M2 ② M2.5	① M3 ② M4	① M4 ② M5	Code	R