

ウレタン・ゴム材質の選定について 关于聚氨酯·橡胶材质选择

ウレタン・ゴムワッシャ ワッシャパック販売 聚氨酯·橡胶垫圈 垫圈袋装销售


CAD数据文件夹名: 35_Urethanes

1、价格



因材质而异。请阅读下表，根据所需用途选择材料。

2、规格



3、耐化学药品性


适用的材质因药品种类而异。没有能耐所有药品的材质。

耐化学药品性比较

	聚氨酯	丁腈橡胶	氯丁橡胶	乙丙橡胶	异丁橡胶	氟橡胶	硅胶	低弹性
汽油	○	○	○	×	×	○	△-○	△
水	△	○	○	○	○	○	○	△
强酸	×	○	○	○	○	○	△	△
强碱	×	○	○	○	○	×	○	○
乙醚	×	×	×	○	△-○	×	×	△
酮	×	×	×	○	○	×	○	×

○=优、○=良、△=可、×=不可

耐热温度比较



■50个、100个装的盒装销售已经开始了。

请按照选型步骤①~④选择型式和参数后进行订购。

Order 订货范例: 型式 (1Type · 2D) - (3V) - (4T)
PACK-URWH8 - 4 - 3

型	Type	材质	硬度	颜色
聚氨酯·橡胶垫圈 袋装销售 无密封型	PACK-URWH	标准聚氨酯 (乙醚类聚氨酯)	肖氏A90	自然色
	PACK-URWM		肖氏A70	
	PACK-WRBN	丁腈橡胶	肖氏A70	黑色
	PACK-WRBC	氯丁橡胶	肖氏A65	黑色

型式 ①Type	②D 选择	③V 选择	④T 选择	公差				每包数量	
				T1 · 3		T5		T1 · 3	T5
				D	V	D	V		
PACK-URWH (聚氨酯 肖氏A90)	8	3 4	1 3	±0.6	0~+0.6	±0.7	0~+0.7	100个	50个
	10	3 4 5 6	1 3 5	±0.8	0~+0.8	±0.9	0~+0.8		
PACK-URWM (聚氨酯 肖氏A70)	12	5 6 8	1 3 5						
PACK-WRBN (丁腈橡胶 肖氏A70)	15	6 8 10	1 3 5	±0.9	0~+0.9	±1.0	0~+1.0	50个	
	20	8 10 12	3 5						
PACK-WRBC (氯丁橡胶 肖氏A65)	25	10 12 16	3 5						
	30	10 12 16	3 5						

注意事项
因采用冲压加工，所以其外径处有时会有凹陷的情况。T1mm左右时几乎看不见凹陷，但T尺寸3mm、5mm的中央部分有时会加工成凹形。聚氨酯经年会变黄，但其特性不会改变。使用时敬请注意。不同批次产品表面的粗糙度可能不同。

Delivery 交货期 3 天发货
上海·广州发货

EX Example 使用范例

数量分类	标准订购	特殊订购
数量	1~10	11~
交货期	通常	另行报价

超过表中标示的数量时，请在WOS中确认。☎P.9

