

■根据客户使用环境的不同，有各种材质的橡胶垫圈可供选择。

请按照选型步骤①～④选择型式和参数后进行订购。

Order
订货范例

标准型

型式(①Type・②D)

—

③V

—

④T

WRBN10

—

6

—

2

自由指定型

型式(①Type)

—

②D

—

③V

—

④T

FWRBF

—

D19

—

V3

—

T5



CAD 2D 3D

制 RoHS 10

标准型		自由指定型	材质	硬度	颜色
无粘胶型	有粘胶型				
WRBN	WRBNA	FWRBN	丁腈橡胶(NBR)	肖氏A70	黑色
WRBP	WRBPA	FWRBP	乙丙橡胶(EPDM)	肖氏A65	黑色
WRBS	WRBSA	FWRBS			
WRBA	WRBAA	FWRBA	硅橡胶(SI)	肖氏A70	浅灰色
WRBF	WRBFA	FWRBF			
WRBF	WRBFA	FWRBF	氟橡胶(FPM)	肖氏A80	黑色
WUNS	WUNSA	FWUNS	低弹性橡胶(HANENITE®GP-35L)	肖氏A32	黑色

无粘胶型

有粘胶型

粘胶密封胶(厚0.14~0.2mm)

④T ±0.5

④T ±0.5

标准型		②D	③V 选择										④T 选择			
①Type																
无粘胶型		有粘胶型														
WRBN WRBP WRBS WRBA WRBF WUNS	WRBNA WRBPA WRBSA WRBAA WRBFA WUNSA	6	2										1	2	3	
		8	2	3	4								1	2	3	
		10	3		4	5	6						1	2	3	5
		12			4	5	6	8					1	2	3	5
		15			4	5	6	8	10				1	2	3	5
		20					5	6	8	10	12			3		5
		25					5	6	8	10	12	16	20	3		5
		30			5	6	8	10	12	16	20	3		5		

①Type		指定单位1mm										④T		
无粘胶型	有粘胶型													
FWRBN FWRBP FWRBS FWRBA FWRBF FWUNS		②D	③V											
		6~15	0(无孔) 2~24											
		16~30												

③V ≤ D - 6

Delivery
交货期

●右述以外

5天发货

●WUNS・WUNSA・FWUNS

7天发货

①上海・广州发货

①上海・广州发货

①遇特殊期间交期有变更，详情请见P.9。

数量分类	标准订购 小单	特殊订购 大单
数量	1~100	101~
交货期	通常	另行报价

①超过表中标示的数量时，请在WOS中确认。P.9



请按照选型步骤①～④选择型式和参数后进行订购。

Order
订货范例

标准型

型式(①Type・②D)

—

③V

—

④T

WSGPA15

—

6

—

5

自由指定型

型式(①Type・②T)

—

③D

—

④V

WSGNA3

—

D12

—

V6



CAD 2D 3D

制 RoHS 10

标准型		自由指定型		材质	硬度	颜色
无粘胶型	带粘胶型	无粘胶型	带粘胶型			
WSGC	WSGCA	WSGNC	WSGNCA	氯丁橡胶海绵	Asker—C25	黑色
WSGP	WSGPA	WSGNP	WSGNPA	乙丙橡胶海绵	Asker—C8	黑色
WSGB	WSGBA	WSGNB	WSGNBA	丁腈橡胶海绵	Asker—C30	黑色
WSEA	WSEAA	WSEPA	WSEPAA	EPT SEALER®	(Asker—C5以下)	黑色
WSGA	WSGAA	WSGNA	WSGNAA	硅橡胶海绵	Asker—C35	橙色

无粘胶型

有粘胶型

粘胶层(厚度0.14~0.2mm)

④T ±0.5

④T ±0.5

D・V公差

D・V	公差
2~40	±1.0
41~60	±1.5
61~100	±2.0

①密封胶的耐热温度为80℃。

■标准型																												
型式		③V 选择													④T 选择													
①Type	②D																											
WSGC WSGP WSGB WSEA WSGA WSGCA WSGPA WSGBA WSEAA WSGAA	6	2													3													
	8	2		3		4									3													
	10			3		4		5		6							3		5									
	12				4		5		6		8						3		5									
	15				4		5		6		8		10					3		5								
	20							5		6		8		10		12				3		5	10					
	25							5		6		8		10		12		16		20		3		5	10			
	30							5		6		8		10		12		16		20		3		5	10			
	35										8			10		12		16		20		25		5		10		
	40										8			10		12		16		20		25		30		5		10
50										8			10		12		16		20		25		30		5		10	
60													12			16		20		25		30		40		5		10

型式		T公差		③D 指定单位1mm	④V 指定单位1mm
①Type	②T			10~100	0(无孔) 5~80 D ≤ 40时 D - V ≥ 5 D > 40时 D - V ≥ 8
WSGNC WSGNP WSGNB WSEPA	WSGNCA WSGNPA WSGNBA WSEPAA	3	±0.5		
		5	±0.5		
		8	±1		
		10	±1		
WSGNA WSGNAA		3	±0.5		
		5	±0.5		
		8	±1.5		
		10	±1.5		

Delivery
交货期

7天发货

①上海・广州发货

①遇特殊期间交期有变更，详情请见P.9。

数量分类	标准订购 小单	特殊订购 大单
数量	1~200	201~
交货期	通常	另行报价

①超过表中标示的数量时，请在WOS中确认。P.9

